



パンドゥイトコーポレーション日本支社
〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川 NSS ビル

2016年2月2日

新製品のご案内 『TX6-28TM カテゴリ 6 UTP 28 AWG単線ケーブル』

拝啓 貴社ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。日頃は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

従来製品よりもさらにケーブル径が細く、柔軟性の高い水平ケーブルの販売を開始致します。詳細に関しては、下記をご参照くださいますようお願い致します。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1) 主な機能・特徴

- 28AWGの細径ケーブルにより、配線容量が増大
- 許容曲げ半径が小さくなり、ケーブル配線と管理が容易
- 75°Cまでの使用が可能となり、高密度キャビネットや大量のケーブル
結束で PoE+アプリケーションを実行してもエラーが起きない性能を実現
- 梱包箱が小さい上に、ケーブルが引き出しやすい

- ・最大チャンネル距離 : 50m
- ・導体/絶縁体 : 28 AWG 非被膜銅導体、PE 絶縁外被覆
- ・規格 : ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ 6、ISO 11801 クラス E
- ・難燃性グレード : UL 1685、IEC 60332-1、IEC 60332-3-25、IEC 60754-1 / 2、
IEC 61034-2
- ・PoE 準拠 : PoE 用途の IEEE 802.3af および IEEE 802.3at の要件に適合
- ・折り曲げ半径 : 16.0mm
- ・引張強度 : 最大 80N
- ・伝搬速度 : 65%
- ・ケーブル重量 : 5.8 kg/305 m





2) 製品詳細

部品番号	難燃性	ケーブル径	長さ	最小販売数
PUD6C2804□□-CE	CM/LSZH/LSZH-FR	φ 4.0mm	305m	1 リール

□□ケーブル色 : BU(青)・WH(白)

以上

本件に関するお問い合わせ：

パンドウイトコーポレーション日本支社
カスタマーサービス(注文・製品問い合わせ担当)
TEL: 03-6863-6060 FAX: 03-6863-6100
eMail: jpn-toiawase@panduit.com
