



バンドウイットコーポレーション日本支社  
〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31  
品川 NSS ビル  
2017年1月23日  
PJ17-008

## Pan-Ty<sup>TM</sup> PLT4H フレキシブルタイプ結束バンド新発売のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、Pan-Ty<sup>TM</sup> PLT4H フレキシブルタイプ結束バンドを発売開始することとなりました。この Pan-Ty<sup>TM</sup> PLT4H フレキシブルタイプ結束バンドは、柔軟性のあるストラップが特長の製品で、従来の H 幅 (7.6mm) の結束バンドに比べ、ループ引張強度はそのままに、素早くそして簡単に結束することが出来ます。詳細は下記をご参照ください。

今後とも弊社製品のご愛顧を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

敬具

### 記

製品名：Pan-Ty<sup>TM</sup> PLT4H フレキシブルタイプ結束バンド

販売開始日：2017年1月30日

製品の主な特長：

- 柔軟なストラップで片手でも簡単に取り付け可能
- 滑りにくく改良されたストラップ先端デザイン
- 低挿入力設計で、作業者の生産性と安全性を向上



### 【製品型番一覧】

部品番号	長さ (mm)	幅 (mm)	最大束線径 (φmm)	最小ループ引張強度 N(kg)	材質	梱包数 (本)
PLT4H-TL0/147	368	7.6	104	534 (54.5)	耐候性ナイロン 6.6	250
PLT4H-TL30/147					耐熱性ナイロン 6.6	

※ 詳細は製品チラシをご確認ください。

以上

本件に関するお問い合わせ：

バンドウイットコーポレーション日本支社  
カスタマーサービス (注文・製品問い合わせ担当)  
TEL:03-6863-6060 FAX:03-6863-6100  
eMail:jpn-toiawase@panduit.com