



パンドウイトコーポレーション日本支社  
〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31  
品川 NSS ビル  
2017年5月24日  
PJ17-107

Pan-Ty<sup>TM</sup>ダブルクランプ結束バンド及びEH幅フレキシブルタイプ結束バンド  
発売のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、Pan-Ty<sup>TM</sup>ダブルクランプ結束バンド、及びエクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドを新たに発売することとなりました。各製品の詳細は下記をご参照ください。

今後とも弊社製品のご愛顧を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

敬具

記

製品名： Pan-Ty<sup>TM</sup>ダブルクランプ結束バンド  
Pan-Ty<sup>TM</sup>エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド

販売開始日：2017年5月29日

製品の主な特長：

**Pan-Ty<sup>TM</sup>ダブルクランプ結束バンド**



- 一体型デザインにより、並列するホース、チューブ、ワイヤー及び束線の容易な固定、分離作業が可能。
- ストラップ部が柔軟なので、挿入及び結束作業が簡単。
- 結束後でも簡単に取り外し、再使用が可能
- 材料：耐衝撃耐熱耐候性ナイロン 6.6

【製品型番一覧】

部品番号	最大束線径 (φmm)	長さ (mm)	幅 (mm)	最小ループ 引張強度 N(kg)	梱包数 (本)
PLDC1.5EH-C350	33	333	12.7	667 (68)	100
PLDC2.5EH-C350	58	490			

※ 詳細は製品チラシをご確認ください。



## Pan-Ty™エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド



- ストラップ部が柔軟なので、他のヘビーおよびエクストラヘビー幅の結束バンドより挿入及び結束作業が簡単。
- 幅広薄型のため、一般的な結束バンドに比べて、ホースやチューブへの食い込みを最小限にすることが可能。
- 材料：耐衝撃耐熱耐候性ナイロン 6.6

### 【製品型番一覧】

部品番号	最大束線径 (φmm)	長さ (mm)	幅 (mm)	最小ループ 引張強度 N(kg)	梱包数 (本)
PLWS2EH-TL350	57	231	12.7	534 (54.4)	250
PLWS3EH-TL350	83	307			
PLWS4EH-TL350	105	384			

※ 詳細は製品チラシをご確認ください。

以上

本件に関するお問い合わせ：

パンドウイトコーポレーション日本支社  
カスタマーサービス（注文・製品問い合わせ担当）  
TEL:03-6863-6060 FAX:03-6863-6100  
eMail:jpn-toiwase@panduit.com