

パンドウイトコーポレーション日本支社  
〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31  
品川 NSS ビル  
2018年10月17日  
PJ18-211

## 一部熱収縮チューブ製品の製造及び販売終了のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、2018年12月末をもちまして熱収縮チューブの一部製品の製造及び販売を終了させていただくことになりました。詳細は下記をご参照ください。

お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、ご理解ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

販売終了製品：	熱収縮チューブの一部製品
製造終了日：	2018年12月28日
販売終了日：	製造終了後、在庫がなくなり次第販売終了
対象部品番号及び代替製品：	次ページ一覧表を参照下さい

※製造中止品と代替製品の仕様は、長さ、発注単位以外は同一です。

### 本件に関するお問い合わせ：

パンドウイトコーポレーション日本支社  
カスタマーサービス（注文・製品問い合わせ担当）  
TEL:03-6863-6060 FAX:03-6863-6100  
eMail:jpn-toiawase@panduit.com

## 【対象部品番号及び代替製品 一覧表】

※長さ、発注単位以外の仕様は同一です。

製造中止品			代替製品		
部品番号	長さ	発注単位	部品番号	長さ	発注単位
HST0.4-3-Q2Y	76mm	25 本	HST0.4-6-X2Y	152mm	10 本
HST0.4-6-3Y	152mm	3 本	HST0.4-6-XY	152mm	10 本
HST0.8-12-5-2Y	304mm	5 本	HST0.8-48-5-2Y	1219mm	5 本
HST0.8-6-3Y	152mm	3 本	HST0.8-6-XY	152mm	10 本
HST0.8-6-X2Y	152mm	10 本	HST0.8-9-X2Y	228mm	10 本
HST0.8-9-XY	228mm	10 本	HST0.8-12-5Y	304mm	5 本
HST1.1-12-5-2Y	304mm	5 本	HST1.1-48-5-2Y	1219mm	5 本
HST1.1-6-3Y	152mm	3 本	HST1.1-6-XY	152mm	10 本
HST1.1-6-X2Y	152mm	10 本	HST1.1-9-X2Y	228mm	10 本
HST1.1-9-2Y	228mm	2 本	HST1.1-9-XY	228mm	10 本
HST1.5-12-1Y	304mm	1 本	HST1.5-12-5Y	304mm	5 本
HST2.0-9-5Y	228mm	5 本	HST2.0-12-2Y	304mm	2 本
HST2.7-12-2Y	304mm	2 本	HST2.7-48-2Y	1219mm	2 本
HST3.0-12-2	304mm	2 本	HST3.0-48-2	1219mm	2 本
HST3.5-12-2Y	304mm	2 本	HST3.5-48-2Y	1219mm	2 本
HSTT05-M4	304.8m	1 巻	HSTT05-48-Q4	1219mm	25 本
HSTT05-M6	304.8m	1 巻	HSTT05-48-Q6	1219mm	25 本
HSTT05-MC	304.8m	1 巻	HSTT05-CC	30.5m	1 巻
HSTT05-QC	7.6m	1 巻	HSTT05-CC	30.5m	1 巻
HSTT06-48-TL	1219mm	250 本	HSTT06-48-Q	1219mm	25 本
HSTT06-M10	304.8m	1 巻	HSTT06-C10	30.5m	1 巻
HSTT06-M4	304.8m	1 巻	HSTT06-C4	30.5m	1 巻
HSTT06-M5	304.8m	1 巻	HSTT06-C5	30.5m	1 巻
HSTT06-MC	304.8m	1 巻	HSTT06-CC	30.5m	1 巻
HSTT06-QC	7.6m	1 巻	HSTT06-CC	30.5m	1 巻
HSTT09-48-TL	1219mm	250 本	HSTT09-48-Q	1219mm	25 本
HSTT09-M10	304.8m	1 巻	HSTT09-C10	30.5m	1 巻
HSTT09-M2	304.8m	1 巻	HSTT09-48-Q2	1219mm	25 本
HSTT09-M4	304.8m	1 巻	HSTT09-48-Q4	1219mm	25 本
HSTT09-M5	304.8m	1 巻	HSTT09-C5	30.5m	1 巻
HSTT09-M6	304.8m	1 巻	HSTT09-48-Q6	1219mm	25 本
HSTT09-MC	304.8m	1 巻	HSTT09-CC	30.5m	1 巻
HSTT09-QC	7.6m	1 巻	HSTT09-CC	30.5m	1 巻
HSTT100-48-LQ	1219mm	75 本	HSTT100-48-5	1219mm	5 本
HSTT12-48-TL	1219mm	250 本	HSTT12-48-Q	1219mm	25 本
HSTT12-M10	304.8m	1 巻	HSTT12-C10	30.5m	1 巻
HSTT12-M2	304.8m	1 巻	HSTT12-C2	30.5m	1 巻
HSTT12-M4	304.8m	1 巻	HSTT12-C4	30.5m	1 巻
HSTT12-M45	304.8m	1 巻	HSTT12-48-Q45	1219mm	25 本
HSTT12-M5	304.8m	1 巻	HSTT12-C5	30.5m	1 巻
HSTT12-M6	304.8m	1 巻	HSTT12-C6	30.5m	1 巻
HSTT12-MC	304.8m	1 巻	HSTT12-CC	30.5m	1 巻
HSTT12-QC	7.6m	1 巻	HSTT12-CC	30.5m	1 巻
HSTT12-Q45	7.6m	1 巻	HSTT12-48-Q45	1219mm	25 本
HSTT19-M10	304.8m	1 巻	HSTT19-C10	30.5m	1 巻
HSTT19-M2	304.8m	1 巻	HSTT19-C2	30.5m	1 巻
HSTT19-M4	304.8m	1 巻	HSTT19-C4	30.5m	1 巻
HSTT19-M5	304.8m	1 巻	HSTT19-C5	30.5m	1 巻
HSTT19-M6	304.8m	1 巻	HSTT19-C6	30.5m	1 巻
HSTT19-MC	304.8m	1 巻	HSTT19-CC	30.5m	1 巻
HSTT19-QC	7.6m	1 巻	HSTT19-CC	30.5m	1 巻
HSTT19-Q45	7.6m	1 巻	HSTT19-48-Q45	1219mm	25 本
HSTT200-L10	15.2m	1 巻	HSTT200-48-5-10	1219mm	5 本
HSTT200-L2	15.2m	1 巻	HSTT200-48-5-2	1219mm	5 本
HSTT200-L6	15.2m	1 巻	HSTT200-48-5-6	1219mm	5 本
HSTT200-LC	15.2m	1 巻	HSTT200-48-5C	1219mm	5 本
HSTT25-48-TL	1219mm	250 本	HSTT25-48-Q	1219mm	25 本
HSTT25-D10	152.4m	1 巻	HSTT25-C10	30.5m	1 巻
HSTT25-D2	152.4m	1 巻	HSTT25-C2	30.5m	1 巻
HSTT25-D4	152.4m	1 巻	HSTT25-C4	30.5m	1 巻
HSTT25-D45	152.4m	1 巻	HSTT25-48-Q45	1219mm	25 本

## 【対象部品番号及び代替製品 一覧表】

※長さ、発注単位以外の仕様は同一です。

製造中止品			代替製品		
部品番号	長さ	発注単位	部品番号	長さ	発注単位
HSTT25-D5	152.4m	1 巻	HSTT25-C5	30.5m	1 巻
HSTT25-D6	152.4m	1 巻	HSTT25-C6	30.5m	1 巻
HSTT25-DC	152.4m	1 巻	HSTT25-CC	30.5m	1 巻
HSTT25-QC	7.6m	1 巻	HSTT25-CC	30.5m	1 巻
HSTT25-YC	152mm x 14 本	1 袋	HSTT25-CC	30.5m	1 巻
HSTT25-Q45	7.6m	1 巻	HSTT25-48-Q45	1219mm	25 本
HSTT38-48-TL	1219mm	250 本	HSTT38-48-Q	1219mm	25 本
HSTT38-Q45	7.6m	1 巻	HSTT38-48-Q45	1219mm	25 本
HSTT38-QC	7.6m	1 巻	HSTT38-CC	30.5m	1 巻
HSTT50-48-T	1219mm	200 本	HSTT50-48-Q	1219mm	25 本
HSTT50-Q45	7.6m	1 巻	HSTT50-48-545	1219mm	5 本
HSTT50-QC	7.6m	1 巻	HSTT50-CC	30.5m	1 巻
HSTT75-48-CQ	1219mm	125 本	HSTT75-48-5	1219mm	5 本
HSTT75-Q45	7.6m	1 巻	HSTT75-48-545	1219mm	5 本
HSTT75-QC	7.6m	1 巻	HSTT75-CC	30.5m	1 巻
HSTTN100-CY	-	-	代替無し	-	-
HSTTN125-CY	-	-	代替無し	-	-
HSTTN150-CY	-	-	代替無し	-	-
HSTTN175-CY	-	-	代替無し	-	-
HSTTN200-QY	-	-	代替無し	-	-
HSTTN25-CY	-	-	代替無し	-	-
HSTTN38-CY	-	-	代替無し	-	-
HSTTN50-CY	-	-	代替無し	-	-
HSTTN63-CY	-	-	代替無し	-	-
HSTTN75-CY	-	-	代替無し	-	-
HSTTN88-CY	-	-	代替無し	-	-
HSTTP05-CY	-	-	代替無し	-	-
HSTTP05-QY	-	-	代替無し	-	-
HSTTP12-MY	304.8m	1 巻	HSTTP12-CY	30.5m	1 巻
HSTTP19-MY	304.8m	1 巻	HSTTP19-CY	30.5m	1 巻
HSTTP25-DY	152.4m	1 巻	HSTTP25-CY	30.5m	1 巻
HSTTP38-TY	61m	1 巻	HSTTP38-CY	30.5m	1 巻
HSTTV05-M2	-	-	代替無し	-	-
HSTTV05-Q	7.6m	1 巻	HSTTV05-C	30.5m	1 巻
HSTTV06-Q	7.6m	1 巻	HSTTV06-C	30.5m	1 巻
HSTTV09-Q	7.6m	1 巻	HSTTV09-C	30.5m	1 巻
HSTTV100-48-LQ	1219mm	75 本	HSTTV100-48-5	1219mm	5 本
HSTTV100-Q	7.6m	1 巻	HSTTV100-C	30.5m	1 巻
HSTTV12-48-TL	1219mm	250 本	HSTTV12-48-Q	1219mm	25 本
HSTTV12-M2	-	-	代替無し	-	-
HSTTV12-M6	-	-	代替無し	-	-
HSTTV19-48-TL	1219mm	250 本	HSTTV19-48-Q	1219mm	25 本
HSTTV19-M2	-	-	代替無し	-	-
HSTTV19-M4	-	-	代替無し	-	-
HSTTV25-48-TL	1219mm	250 本	HSTTV25-48-Q	1219mm	25 本
HSTTV25-D10	-	-	代替無し	-	-
HSTTV25-D2	-	-	代替無し	-	-
HSTTV25-D6	-	-	代替無し	-	-
HSTTV25-Q	7.6m	1 巻	HSTTV25-C	30.5m	1 巻
HSTTV38-Q	7.6m	1 巻	HSTTV38-C	30.5m	1 巻
HSTTV38-T2	-	-	代替無し	-	-
HSTTV38-T4	-	-	代替無し	-	-
HSTTV38-T6	-	-	代替無し	-	-
HSTTV50-T4	-	-	代替無し	-	-
HSTTV50-T6	-	-	代替無し	-	-
HSTTV75-Q	7.6m	1 巻	HSTTV75-C	30.5m	1 巻
HSTTV75-T2	-	-	代替無し	-	-
HSTTV75-T4	-	-	代替無し	-	-
HSTTV75-T6	-	-	代替無し	-	-
HSTTV100-48-40	1219mm	40 本	HSTTV100-48-5	1219mm	5 本