

DP4300M 熱転写デスクトッププリンタ

産業向け高性能ラベルプリンタ

— あらゆる現場で、確実かつ効率的なラベル作成を実現 —

主な特長とメリット

- 付属の専用ラベル印字ソフトで、簡単ラベル作成
- 高速印字でスピーディな印刷
- 直感的なカラータッチパネルで簡単操作



製品構成

部品番号	詳細	梱包数
DP4300M	300 dpi プリンタ本体、Easy-Mark Plus™ ラベル印字ソフト、RMEH4BL インクリボン、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバ	1
DP4300M-KIT	プリンタ本体、Easy-Mark Plus™ ラベル印字ソフト、RMEH4BL インクリボン、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバ、外部ロールスタンド、S100X150VATY 1ロール、キャリーケース	1
TDP43ME-RS	外部ロールスタンド ・ロールのコアサイズが76.2mm(3インチ)を超える場合、及びラベルロール外径が125.0mmを超える場合に使用	1
DP4300M-CASE	キャリーケース	1
PTR-CLN	プリンタ用クリーニングキット	1

製品仕様

印字方式	: 熱転写 (300dpi)	重量	: 4kg
印字速度	: 最大150mm/秒	接続方式	: USB / シリアル
最大印字幅	: 105.7mm	対応OS	: Windows*10 / 11
本体サイズ	: W253 x H191 x D322mm		

*Windows は、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporation の登録商標です。



DP4300M 熱転写リボン

リボンは、レジン、ハイブリッドの2種類のタイプがあります。
ご使用になるラベルの材質に合わせて、適切なリボンをお選びください。

部品番号	幅(mm)	長さ(m)	色	リボンタイプ	適用ラベル	梱包数(巻)
RMEH2BL	63.5	91	黒	ハイブリッド	セルフラミネートラベル、回転ラベル、 ビニルクロスラベル、熱収縮チューブマーカー	1
RMEH4BL	108.0					1
RMER2BL	63.5		黒	レジン	コンポーネントラベル(ポリイミド、ビニルクロ ス以外)、ノンラミネートラベル、 マーカープレート、ネットワークラベル、 銘板ラベル、旗型ラベル	1
RMER4BL	108.0					1
RMER2WH	63.5		白			1
RMER4WH	108.0					1
RMER4RD	108.0		赤			1
RMER4BL-C	108.0		黒			ポリイミド・白用