

PANDUIT™

REELEX®

Cat6A UTPケーブル

- REELEX® (リーレックス) は、リールやスプールを使わない梱包方式です。内側から外へ引き出せる構造で梱包されており、施工時間の短縮や廃棄物の削減を実現します
- 回転なしで引き出せる構造のため、よじれが発生せず電気性能を損なうこともありません
- AX テープテクノロジーの採用により、Cat6A としては最細径 **φ6.5mm** のケーブル径を実現しました
- 高い技術力によって **305m** 巻きを実現し、無駄なく使用できます
- 豊富なカラーラインナップを揃えています (CM ケーブル・PUC6AV04)
- LSZH ケーブル (PUL6AV04WH-EW) は、外被に LSZH (低煙ゼロハロゲン) 材料を採用し、燃焼時の発煙量やハロゲン系ガスの発生を抑える、EM (エコ) ケーブル対応の環境配慮型ケーブルです

※REELEX® は、米国および/またはその他の国における REELEX® Packaging Solutions, Inc. の登録商標です。

Cat6A UTPケーブル・CM



- ケーブル重量：14kg
- 梱包サイズ：W461mm×D286mm×H438mm

部品番号	導体径	ケーブル径 (mm)	難燃性	ケーブル色	長さ (m)
PUC6AV04BU-EW	23AWG 単線	φ6.50	CM	青	305
PUC6AV04WH-EW				白	
PUC6AV04RD-EW				赤	
PUC6AV04YL-EW				黄	
PUC6AV04GR-EW				緑	
PUC6AV04OR-EW				オレンジ	
PUC6AV04IG-EW				ライトグレー	
PUC6AV04VL-EW				紫	
PUC6AV04BL-EW				黒	
PUC6AV04PB-EWN				パステルブルー	

Cat6A UTPケーブル・LSZH

- ケーブル重量：13.5kg
- 梱包サイズ：W461mm×D286mm×438mm

部品番号	導体径	ケーブル径 (mm)	難燃性	ケーブル色	長さ (m)
PUL6AV04WH-EW	23AWG・単線	φ6.50	LSZH	白	305

【注意】 本ケーブルをプラグ成端する際は、RJ45かんたん成端モジュラープラグ (FP6X88MTG/FPUD6X88MTG) をご使用ください。 ※本ケーブルに適合する圧着式モジュラープラグは近日発売予定です。