



Direct Attach Copper (DAC) ケーブルアセンブリ

パンドウイットは、各種インターフェースに対応したDACケーブルを提供しています。10GbE(SFP+)、25GbE(SFP28)などでは複数のケーブル色を展開し、色分けを可能にします。DACケーブルには、光ファイバーと同等の性能を保持しながら、価格を抑えることができるメリットがあります。

QSFP28 to 4xSFP28 ブレークアウトケーブルケーブルアセンブリ



- 25GbE や 100GbE の高速対応スイッチおよびサーバーの相互接続が可能
- 独立した4つの25Gb/sチャンネルとして動作し、4つのSFP28ポートに接続可能

部品番号	AWG	ケーブル外径 (mm)	長さ (m)	ケーブル色	梱包数
PHQ4SFP2A1MBL	30	4.5	1	黒	1
PHQ4SFP2A2MBL			2		1
PHQ4SFP2A3MBL			3		1
PHQ4SFP2C4MBL	26	5.1	4		1
PHQ4SFP2C5MBL			5		1

SFP28 ダイレクトアタッチケーブルアセンブリ(25GbE-CR)



- SFP28インターフェースに接続して25Gbpsのパフォーマンスを実現
- SFF-8402、SFF-8432、SFF-8472に準拠

部品番号	AWG	外径 (mm)	長さ(m)	梱包数 (本)
PSF2PXA1M■■■	30	4.1	1	1
PSF2PXA1.5M■■■			1.5	
PSF2PXA2M■■■			2	
PSF2PXA2.5M■■■			2.5	
PSF2PXA3M■■■			3	
PSF2PXC3.5M■■■			3.5	
PSF2PXC4M■■■	26	4.9	4	
PSF2PXC5M■■■			5	

■■■ケーブル色: BL(黒)、BU(青)、GR(緑)、RD(赤)、WH(白)

10Gig™ SFP+ ダイレクトアタッチケーブルアセンブリ(10GbE)

両端 SFP+コネクタ付きケーブルアセンブリ(PVC)



- SFP+インターフェースに接続して10Gbpsのパフォーマンスを実現
- SFF-8431、SFF-8432、SFF-8472 に準拠

部品番号	AWG	外径 (mm)	長さ(m)	梱包数 (本)
PSF1PXA0.5M■■■	30	4.1	0.5	1
PSF1PXA1M■■■			1	
PSF1PXA1.5M■■■			1.5	
PSF1PXA2M■■■			2	
PSF1PXA2.5M■■■			2.5	
PSF1PXA3M■■■			3	
PSF1PXA3.5M■■■			3.5	
PSF1PXD4M■■■	24	6.0	4	
PSF1PXD5M■■■			5	
PSF1PXD5.5M■■■			5.5	
PSF1PXD6M■■■			6	
PSF1PXD6.5M□□			6.5	
PSF1PXD7M■■■			7	

■■■ケーブル色: BL(黒)、BU(青)、GR(緑)、RD(赤)、WH(白)

□□ケーブル色: BL(黒)、WH(白)

検証サンプルの貸し出しを行っております。お気軽にお問い合わせください。

パンドウイトコーポレーション日本支社

〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川 NSSビル

TEL: 03-6863-6060 FAX: 03-6863-6100

<http://www.panduit.co.jp>

DAC-flier-2005