

Pan-Ty™ エクストラヘビー幅 フレキシブルタイプ結束バンド

Pan-Ty™ エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドを使えば、ホース、チューブ、ワイヤー、および配線束を簡単に固定できます。幅広薄型のこの結束バンドは、一般的なヘビーおよびエクストラヘビー幅の結束バンドより柔軟で取り付けが簡単です。エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドのループ引張強度は 534 N (54.5 kg) で、重荷重の固定用途にも十分にご利用いただけます。この新しい結束バンドは、トラックや重機などの大型車両用途に最適です。



主な機能

利点

柔軟なストラップ	結束バンドのストラップ部が柔軟なので、他のヘビーおよびエクストラヘビー幅の結束バンドより挿入および結束作業が簡単です
束線物への最小限の圧迫	結束バンドのストラップ幅が 12.7 mm あるため、一般的な結束バンドに比べて、ホースやチューブへの食い込みを最小限にすることができます
汎用性の高い材質	耐衝撃耐熱耐候性ナイロン 6.6 (最高使用温度: 115° C)

Pan-Ty™ エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドは以下のような大型車両用途に最適です:



大型トラック



ダンプ、ごみ収集車、
コンクリートミキサー、
作業トラックなどの
特殊トラック



バス



農業機械



建設機械

Pan-Ty™ エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド

製品情報

エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド



●材質: 耐衝撃耐熱耐候性ナイロン 6.6

部品番号	最大束線径 (φmm)	長さ (mm)	幅 (mm)	厚さ (mm)	最小ループ引張強度 N (kg)	推奨結束工具	梱包数 (本)
PLWS2EH-TL350	57	231	12.7	1.4	534 (54.4)	GS4EH-E PPTEH	250
PLWS3EH-TL350	83	307					250
PLWS4EH-TL350	105	384					250



GS4EH-E



PPTEH

結束工具

バンドウイットの手動式結束工具を使えば、作業をより安全に行い、ダウンタイムを短縮して生産性を高め、総施工コストを最小限に抑えることができます。バンドウイットの手動式結束工具は締め付け強度を設定でき、切断もスムーズなので、高品質の OEM 施工を提供できます。

部品番号	対象結束バンド幅	詳細	梱包数
GS4EH-E	ライトヘビー、ヘビー、エクストラヘビー	人間工学に基づいた手動式結束工具 (締め付け強度設定) 色 本体: グレー、ハンドル: 青	1
PPTEH	ライトヘビー、ヘビー、エクストラヘビー	空圧式結束工具 (締め付け強度設定)	1

タイマウント [TMEH2 タイプ]



- Pan-Ty™ エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドと共に使用できる固定具です。
- それぞれの固定具と PLWS3EH 結束バンドが予めアッセンブリーされたタイプもあります。
- 材質: 耐衝撃耐熱耐候性ナイロン 6.6



部品番号	使用結束バンド幅 (mm)	固定方法	使用箇所	梱包数 (個)
TMEH2S5-D350	2.5 ~ 12.7	M5 ネジ	屋内 / 屋外	500
TMEH2S6-D350		M6 ネジ		500
TMEH2S8-D350		M8 ネジ		500
TMEH2S5-3E-C350	PLWS3EH フレキシブルタイプ 結束バンドが予めアッセンブリー されています。	M5 ネジ		100
TMEH2S6-3E-C350		M6 ネジ		100
TMEH2S8-3E-C350		M8 ネジ		100

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアタハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

バンドウイット製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

<http://www.panduit.co.jp/> にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiwase@panduit.com

電話: 03-6863-6060

PANDUIT™

©2017 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
CTCB60--SA-JPN
8/2017