

## ネットワーク製品総合カタログ 正誤表

2019年9月発行のネットワーク製品総合カタログ（NCCB60--SA-JP）に、記載内容の誤りおよび内容の更新がございます。下記に訂正し、お詫び申し上げます。

2020年9月9日現在

電子版 カタログ 更新済	ページ	製品名	誤	正
✓	006	FP6X88MTG 成端方法 (T568B 結線)	① ケーブル被覆を約 <u>40mm</u> 切り取り、 ～	① ケーブル被覆を約 <u>50-60mm</u> 切り取り、 ～
✓	008	TX6A™ PLUS カテゴリ 6A モジュラープラグ	適用ケーブル外径 (mm) : <u>φ6.99</u> ~ φ8.00	適用ケーブル外径 (mm) : <u>φ6.60</u> ~ φ8.00
✓	016	カテゴリ 5E 90 度アングルキャップ	別売の <u>CJ688TG</u> □□ と組み合わせて ご使用ください	別売の <u>CJ5E88TG</u> □□ と組み合わせて ご使用ください
✓	019	モジュラージャック カラー見本	PK(ピンク)、LB(薄青)およびGD(黄土色)は、CJ6X88TG□□、CJ688TG□□、 <u>CJ5E88TG□□</u> のみでのラインナップとなります	PK(ピンク)、LB(薄青)および GD(黄土色)は、CJ6X88TG□□、CJ688TG□□のみでのラインナップとなります
✓	020	カテゴリ 6 RJ45 JJ 中継アダプター	1 リンクにつき <u>1</u> 個まで使用可能	1 リンクにつき <u>2</u> 個まで使用可能
✓		カテゴリ 5E RJ45 JJ 中継アダプター	1 リンクにつき <u>1</u> 個まで使用可能	1 リンクにつき <u>2</u> 個まで使用可能
✓		RJ45 JJ 中継アダプターカラー見本	黒 <u>CJS688TGY</u>	黒 <u>CC688BL</u>
✓	037	可動式ブラックシェードパネル	FLBSIM- <u>Y</u> ラックユニット数: 4U ~ <u>45U</u>	FLBSIM- <u>51</u> ラックユニット数: 4U ~ <u>51U</u>
✓	039	パッチコードロック (LAN ケーブルロック)	以下の製品の製造は終了しました PSL-DCPLRX-□□ PSL-DCPLRX-C PSL-DCPLRX-BL-C	代替品はこちらです PSL-DCPLRE-□□ PSL-DCPLRE-□□-C
✓	042	カテゴリ 5E UTP パッチコード (細径タイプ 28AWG 撚り線)	注記: PK(パステルピンク)ご希望の際は、別途お問い合わせください	PK(パステルピンク)のお取り扱いはありません
✓	044	カテゴリ 6A UTP ケーブル	以下の製品の製造は終了しました PUC6AM04BU-CEG PUL6AM04WH-CEG PUR6AM04IG-CG	代替品はこちらです PUC6AV04BU-EG PUL6AV04WH-EG PUR6AV04BU-G
✓	046	TX5500™ カテゴリ 5E UTP ケーブル	以下の製品の製造は終了しました PUC5504BUY	代替品はこちらです PUC5504BU-EY(最小販売数: 24)
✓	051	QuickNet™ メタルケーブル アセンブリ	ケーブルタイプ S=カテゴリ 6 UTP(細径 28AWG)	左記のケーブルタイプのお取り扱いはありません
✓	052	QuickNet™ プラグパックケーブル アセンブリ	ケーブルタイプ C=カテゴリ 6 UTP A=カテゴリ 6A UTP AX テープタイプ X=カテゴリ 6A UTP AX テープタイプ (細径 26AWG) E=カテゴリ 6A シールド V=カテゴリ 6A シールド(超細径 28AWG)	左記のケーブルタイプのお取り扱いはありません
✓	061	Opti-Core™ プッシュプル式 LC デュプレックス光ファイバー パッチコード	FS2EL <u>QNQN</u> NNM <u>■■■■</u> FS2ER <u>QNQN</u> NNM <u>■■■■</u>	FS2EL <u>Q1Q1</u> NNM <u>□□□□</u> FS2ER <u>Q1Q1</u> NNM <u>□□□□</u> ケーブル長: 001 ~ 050m (1m 刻み)

電子版 カタログ 更新済	ページ	製品名	誤	正
✓	062	Opti-Core™ 光ファイバー パッチコード	ケーブルタイプ E=1.6mm コード(LC) 3=3mm コード(SC)	ケーブルタイプ E=1.6mm コード(LC/SC) 3=3mm コード(SCのみ)
	063	Opti-Core™ 光ファイバー ピッグテール(低損失タイプ)	■■■ケーブル長:1m~50m 1m 刻み	■■■ケーブル長:001、002、003(m)
✓	071	QuickNet™ MPO 細径トランク ケーブル	ファイバー芯数: Y=72 芯(12 芯×6) Z=96 芯(12 芯×8)	ファイバー芯数: X=72 芯(12 芯×6) Y=96 芯(12 芯×8)
✓	104	OptiCam™ 2 光コネクタ成端工具 キット 【フルキット】	部品番号 FOCTT2-BKIT	部品番号 FOCTT2-BKIT <sub>2</sub>
			追加	基本セット ・データ通信ケーブル(単品型番: FOCTT2CORD)
			変更	基本セット ・OCTT2 は、単品での販売は行っており ません。 オプション品セット ・ジャケット&バッファーストリッパー(単 品型番:FOSTFH) ・アラミド繊維用はさみ(単品型番:FKC)
			廃止	オプション品セット ・ジャケットストリッパー(単品型番: CST115) ・バッファーストリッパー(単品型番: FBFSP) ・アラミド繊維用はさみ(単品型番:FKS)
✓	104	OptiCam™ 2 光コネクタ成端工具 キット 【アップグレードキット】	追加	基本セット ・データ通信ケーブル(単品型番: FOCTT2CORD)
			変更	基本セット ・OCTT2 は、単品での販売は行っており ません。
✓	104	OptiCam™ 2 光コネクタ成端工具 キット 【フルキット・ハイスpekバージョン】	部品番号 FOCTT2-PKIT	部品番号 FOCTT2-PKIT <sub>2</sub>
			※フルキット(FOCTT2-BKIT2)に準じた、セット内容の追加・変更・廃止	
✓	107	Opti-Crimp 光コネクタ成端用 工具キット	以下の製品の製造は終了しました PFX-0	代替品はこちらです PX-0
✓	116	4 ポストオープンラック アクセサリ ー(45U 専用) その他アクセサリ	RCSTR: 梱包数:1(4 個)	梱包数:1 ※キャスター付きブラケット 2 つ入り
✓	117	垂直ケーブル管理パネル(2 ポスト /4 ポストオープンラック用)	上段製品画像: PR2VB <sub>R</sub> K	PR2VB <sub>P</sub> K
✓			アクセサリ:PR2VBPK (5 個入りキット)	(φ85mm、5 個入りキット)
✓	122	PanZone™ オーバーヘッド ディス トリビューションラック(架上分配ラ ック)	PanZone™ 19 インチ 2 ポストオーバ ーヘッド ディストリビューションラック CMVDR <sub>2</sub>	CMDVR <sub>1S</sub>
✓	140	スーパーグリップ用固定具	2020 年 9 月 30 日に製造終了します ABM20 ABM20B ABM25 ABM25B ABM30 ABM30B	代替品はこちらです SGABM20-A-C SGABM20-AT-C0 SGABM25-A-C SGABM25-AT-C0 SGABM30-A-C SGABM30-AT-C0

電子版 カタログ 更新済	ページ	製品名	誤	正
✓	140	タイアンカー(ネジ止めタイプ)	TASG18-C	TASG1S8-C
✓	156	マーカプレート	マーカ数(枚/ロール):600	マーカ数(枚/ロール):500

下記の製品は、カタログ記載の内容から、梱包数(最小発注数)を変更いたしました。

電子版 カタログ 更新済	ページ	製品名	部品番号	カタログ 記載内容	変更後	
✓	012	カテゴリ 6A モジュラー ジャック	モジュラージャック色:薄青	CJ6X88TGLB	梱包数:1	梱包数:100
			モジュラージャック色:黄土色	CJ6X88TGGD	梱包数:1	梱包数:100
			モジュラージャック色:ピンク	CJ6X88TGPK	梱包数:1	梱包数:100
✓	014	カテゴリ 6 モジュラー ジャック	モジュラージャック色:薄青	CJ688TGLB	梱包数:1	梱包数:100
			モジュラージャック色:黄土色	CJ688TGGD	梱包数:1	梱包数:100
			モジュラージャック色:ピンク	CJ688TGPK	梱包数:1	梱包数:100
✓	021	ブランクモジュール	CMB□□-X	梱包数:1	梱包数:50	

ブランクモジュール □□モジュール色:IW(オフホワイト)・IG(ライトグレー)・EI(アイボリー)・BL(黒)・WH(白)

✓	026	フェースプレート	4ポート用	CFPE4IWY	梱包数:1	梱包数:10
			10ポート用	CFPE10IW-2GY	梱包数:1	梱包数:10
✓	026	フェースプレート枠		CBEIWY	梱包数:1	梱包数:10
✓	026	1/2 サイズアダプター枠		CHS2IW-X	梱包数:10	梱包数:50
✓	026	フェースプレート・クラシック シリーズ	2ポート用	CFPL2IWY	梱包数:1	梱包数:10
			3ポート用	CFPL3IWY	梱包数:1	梱包数:10
			4ポート用	CFPL4IWY	梱包数:1	梱包数:10
			6ポート用	CFPL6IWY	梱包数:1	梱包数:10
✓	033	12ポート用壁面取り付けパッチパネル枠		CPP12WBL	梱包数:1	梱包数:10
✓	039	モジュラージャックガード		PSL-DCJB-□□	梱包数:1(袋)	梱包数:20(袋)

**モジュラージャックガード**

□□モジュラージャックガード色:BL(黒)・BU(青)・GR(緑)・IW(オフホワイト)・YL(黄)・OR(オレンジ)・IG(ライトグレー)・□□ない場合:赤

✓	085	光ファイバー/マルチ メディアアウトレット	2個口アウトレット	CBX2□□-AY	梱包数:1	梱包数:10
			4個口アウトレット	CBX4□□-AY	梱包数:1	梱包数:10
			6個口アウトレット	CBXF6□□-AY	梱包数:1	梱包数:10
			12個口アウトレット	CBXF12□□-AY	梱包数:1	梱包数:10

光ファイバー/マルチメディア アウトレット □□外箱色:EI(アイボリー)・IW(オフホワイト)・BL(黒)・WH(白)・IG(ライトグレー)

以上

本件に関するお問い合わせ:

**パンドウイットコーポレーション日本支社**

〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川 NSS ビル

カスタマーサービス(注文・製品問い合わせ担当)

TEL: 03-6863-6060 FAX: 03-6863-6100

eMail: jpn-toiawase@panduit.com