

パンドウイトコーポレーション日本支社
〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川 NSS ビル
2020年6月22日
PJ20-128

お客様各位

一部配線部材製品の製造及び販売終了のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、一部配線部材製品の製造及び販売を終了させていただくことになりました。詳細は下記をご参照ください。

お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、ご理解ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

製造・販売終了製品： 2～5 ページ目の対象製品一覧表をご参照ください。

製造終了日： 2020年12月28日

販売終了日： 製造終了後、在庫がなくなり次第、順次販売終了

以上

本件に関するお問い合わせ：

パンドウイトコーポレーション日本支社
カスタマーサービス（注文・製品問い合わせ担当）
TEL:03-6863-6060 FAX:03-6863-6100
eMail:jpn-toiawase@panduit.com

【対象製品一覧表】

結束バンド	PAT 用結束バンド	電線保護材	
B4M2S-TL0	PLT1M-XMR3	CLT35F-C4	HSTTV12-48-Q
BC2M-S4-M0	PLT1M-XMR7	CLTS25F-C3	HSTTV12-Y
BF1M-M0		CLTS35F-C3	HSTTV150-48-5
BF2M-M0		CLTS38F-C3	HSTTV19-48-Q
BM2M-C		HSG-A1	HSTTV19-Y
BM2M-M0		HSG-A2	HSTTV25-Y
BM2S-D0		HSTT05-48-Q10	HSTTV50-48-Q
BT1.5I-M3		HSTT05-48-Q2	HSTTV50-Y
BT1.5I-M5		HSTT05-48-Q4	HSTTV75-48-5
BT1.5I-M7		HSTT05-48-Q5	HSTTV75-Y
BT1M-M1		HSTT06-48-Q10	HSTT-YK1-45
BT1M-M3		HSTT06-48-Q4	HSTT-YK2-45
BT1M-M4Y		HSTT06-C2	PW100F-C3
BT1M-M5		HSTT09-48-Q4	PW150F-L4
BT1M-M69		HSTT09-48-Q6	PW75F-C3
BT1M-M7		HSTT09-C10	SE125PFR-LR8
BT1M-M8		HSTT100-C4	SE125PFR-TR10
BT2LH-TL300		HSTT50-48-5-4	SE12PFR-MR8
BT2M-M2		HSTT50-48-Q1	SE12P-TR8
BT2M-M3		HSTT50-T2	SE25PFR-MR8
BT2M-M4Y		HSTT50-T4	SE25P-TR8
BT2M-M5		HSTT50-T5	SE75PFR-DR0/N
BT2M-M6		HSTT75-C10	T12F-10J0
BT2M-M8		HSTT75-C6	T19F-10J0
BT2S-M1		HSTT75-T2	T25F-10J
BT2S-M20		HSTT75-T5	T25F-10J0
BT4S-M7		HSTTP06-CY	T25F-C16
BT4S-M8		HSTTP100-QY	T25F-C5
BT6LH-C300		HSTTP12-CY	T25F-C7
BT8LH-C		HSTTP12-QY	T38F-10J
ILT200		HSTTP150-QY	T38F-10J0
ILT300		HSTTP19-CY	T50F-10J
ILT370S		HSTTP200-QY	T50F-10J0
KGTSTL		HSTTP25-QY	T50F-C1
PLC2S-S10-C14		HSTTP50-QY	T50F-C16
PLM2S-C0		HSTTPN100-775-Q	T62F-10J
PLT1M-M14		HSTTT046-48-Q	T62F-10J0
PLT2.5H-TL		HSTTT05-48-Q	T75F-5J
PLT2H-TL4Y		HSTTT06-48-Q	T75F-5J0
PLT2S-M38		HSTTT09-48-Q	TV105-.38DY
PLT4I-M2		HSTTT131-48-2	TV105-.75TLY
PLT4I-M5		HSTTT66-48-5	
PRT2EH-C		HSTTT93-48-5	
PRWP2H-TL		HSTTV05-Y	
SSB2S-C		HSTTV06-48-Q	
SSC4H-S25-D30		HSTTV06-Y	
SST3I-C0		HSTTV09-48-Q	
SST4I-C		HSTTV09-Y	
		HSTTV100-48-5	
		HSTTV100-Y	

固定具
ABMQS-A-Q
ABMQS-S6-C
BEC38-A-L20
BEC62-A-L
BEC62-A-L20
BECP38H25-L20
BECP75H25-T20
BR2-6-X
CBP31-C
CTH19U04-C30
FCBI3-S10-C20
FCPI2-M20
FCPI3-C20
FS156-C
FSHH-X
LWC19-H25-C
LWC19-H25-C14
LWC25-H25-C14
LWC38-H25-D14
MP200-C0
PLA2S-A-C
PLA2S-A-Q
PPF2S-S25-V
PRA2S-A-C
PWMS-H25-C0
TM1A-C
TM2A-M
TM3S10-C39
TMSG1S6-C0
TMSTHS10-C0
TMSTHS13-C0
TMSTHS16-C0

LOTO
HT3S-BLK-YEL
PCL300-Q
PSL-1002
PSL-1005
PSL-1006
PSL-1007
PSL-1012
PSL-1016
PSL-1018
PSL-1020
PSL-1021
PSL-12YL
PSL-4SA
PSL-7BR
PSL-7PU
PSL-7YL
PSL-8BU-LB
PSL-BX
PSL-ERB
PSL-KT
PSL-V6YEL
PSL-V9YEL
PVT-155-Q

圧着端子

DNFR14-205FIB-M
DPF14-205FIB-C
DPF14-206FIB-C
DPF14-250FIMB-Q
DPF18-205FIB-C
PV2-56RX-XY

圧縮端子

CT-LIBCMK3AH
CX225-56HKR-Q
LCAS6-10-L
RSC4-6-L
RSC500-X4/0-6
RSCK4/0-6-1
S1/0-38R-C
S2-14R-T
S6-38R-T
SBC1000-1
VT-3-12
VT-5-6
VT-5-6

配線ダクト
CDLB3
DCT-RI
DRDC2LG6
DRDC2WH6
DRDC3LG6
DRDC4LG6
F2X1LG6-A
FMWR-C
FS1X4LG6NM
FS2X1LG6NM
FS2X1WH6NM
FS3X1WH6NM
FS3X5LG6NM
FS3X5WH6NM
FS4X5LG6NM
G.5X1WH6-A
G1.5X1.5IB6
G1X1IB6
G1X3BL6-A
G3X1LG6-A
H1.5X3WH6
H3X4WH6
HS2X4WH6NM
NC50LG2
NNC100X75WH2
NNC25X37WH2
TNC50D2
TNC75D2

グランディング

RGTSM6-C

プリンダブルラベル (ハンディ)
C100X025YLC
C200X050CBC
C390X030Y1C
C750X050Y1C
C788X050Y1C
LS8-IB
LS8-PCKIT
LS8-WS
N050X075C2C
N050X125C2C
N050X150CBC
N100X075C2C
N100X125C1C
N100X125C2C
N100X150CBC
N100X175CBC
R100X225V2C
R100X225V3C
R100X225V7C
T038X000C2C-BK
T038X000VQC-BK
T038X000VQC-WH
T038X000VSC-BK
T038X000VSC-WH
T038X000VUC-BK
T038X000VWC-BK
T050X000C2C-BK
T050X000VQC-BK
T050X000VSC-BK
T050X000VSC-WH
T050X000VWC-BK
T075X000C2C-BK
T075X000VQC-BK
T075X000VQC-WH
T075X000VSC-BK
T075X000VSC-WH
T075X000VWC-BK
T075X000VWC-WH
T100X000C2C-BK

プリンタブラベル (熱転写、レーザー、ドット)			
PDL-1	C038X038KBT	C120X150YK-22	C025X025YJJ
PDL-17	C038X038KCT	C120X190YK-22	C038X038YLJ
PDL-1VF	C050X013KBT	C180X180YK-30	C075X025YLJ
PDL-40	C050X013KCT	C240X240YK-30	C100X050YLJ
PDL-4-10	C060X020KCT	C100X050YK	C100X150YJJ
PDL-80	C080X020KBT	C170X090AMT	C200X100YLJ
PDL-82	C090X025KBT	C170X090AWT	C200X125YJJ
PDL-92	C100X025CBT	C200X100AUT	C350X100YJJ
PEL-12-Y2-2.5	C400X100CBT	C200X100YK	C850X1100YLJ
PEL-14-Y2-1	C060X020TJT	C252X030A0T	C315X030FJJ
PEL-16-Y2-0.5	C100X038TJT	C300X100AUT	C350X500FJJ
PEL-29-Y2-10	C100X050TJT	C300X100YK	C500X700FJJ
PEL-3-Y2-5	C125X025KBT	C300X250AST	C100X150TJJ
PEL-5-Y2-10	C160X020YJT	C300X250YK	N025X125FJJ
PEL-7-Y2-5	C075X025YMT	C350X300AUT	N100X125FJJ
PEL-A4-Y2-25	C100X050YKT	C350X300YK	C282X030Y1J
PLL-32-Y2-10	C150X075YMT	C379X030A0T	C288X040Y1J
PLL-8-PO-10	C200X100YKT	C400X100YK	C750X050Y1J
LJSL18-Y3-1	C300X025YJT	M200X050AET	C788X050Y1J
TTC19Y-2.5	C200X100Y0T	M200X050AGT	C075X025AAL
TTC20YS-2.5	C252X030Y0T-P	M200X100AET	C100X050AAL
TTC25YS-1	C252X030Y8T-P	M200X100AFT	C200X100AAL
TTC6T-10	C252X030YQT-P	M200X100AGT	C275X125AAL
TTC6Y-10	C252X030YUT-P	M300X050AET	C850X1100AAL
TTC82YS-10	C252X030YWT-P	M300X050AGT	C217X138P1J
TTC83T-10	C275X125Y0T	M300X100AET	S050X075VADY
TTC8YS-10	C275X125YPT	M300X100AFT	S100X075VADY
S100X125FAL	C288X030YPT	C150X030Y1T	S100X125VADY
S100X150FAI	C300X200YPT	C288X040Y1T	S200X150VADY
S100X150FAL	C379X030Y0T-P	C100X050AAT	C075X025YJD
S100X220FAI	C379X030Y8T-P	C200X100AAT	C080X020YJD
S100X220FAL	C379X030YQT-P	C275X125AAT	C100X025YJD
S100X225FAI	C379X030YTT-P	H100X025H2T-2-B	C100X050YJD
S100X225FAL	C379X030YUT-P	H100X034H2T-2-B	S050X075TAD-A
S100X400FAI	C379X030YWT-P	H100X044H2T-2-B	S050X150TAD-A
S100X400FAL	C400X200Y8T	H100X064H2T-2-B	S075X150TAD-A
S200X400FAI	C200X100PBT	H200X034H2T-2-B	S100X150TAD-A
ID3527L01	C300X200PBT	H200X044H2T-2-B	S100X225TAD-A
ID3527L02	C400X100PBT	S100X150YBJ-D	S100X650TAD-A
S100X150V0TY	C400X300PBT	S100X150YCJ	S200X150TAD-A
S100X150VCTY	N025X125CBT	S100X150YEJ	S200X400TAD-A
S100X150VETY	N050X175CBT	S100X150YGJ	C100X050CBD
S100X150VGTY	N150X075CBT	S100X150YHJ-D	N025X075CBD
S100X225V0TY	N050X075C2T	S100X150YIJ-D	
S100X225VETY	N050X125C2T	S100X225YCJ	
S100X225VFTY	N050X150C2T	S100X225YGJ	
	N100X075C2T	S150X400YIJ	
	N100X125C1T	S100X225TAJ-A	
	N100X125C2T	R100X150X3J	
		R100X225X2J	
		R100X225X8J	

ラベル関連製品		
SLCT-3	PCM-147	PCM-LBL
SLCT-3OR	PCM-148	PCM-LGN
SLCT-3YL	PCM-149	PCM-M1
SLCT-IG	PCM-1-5	PCM-M2
PESW-B-6Y	PCM-1-6	PCM-P1
PESW-D-9Y	PCM-1-9	PCM-P2
PCM-100	PCM-19-36	PCM-P3
PCM-101	PCM-46	PCM-PNK
PCM-102	PCM-63	PCM-Q
PCM-103	PCM-65	PCM-R1
PCM-104	PCM-68	PCM-R2
PCM-105	PCM-70	PCM-R3
PCM-106	PCM-71	PCM-R4
PCM-107	PCM-77	PCM-R5
PCM-108	PCM-81	PCM-S1
PCM-109	PCM-82	PCM-S2
PCM-110	PCM-87	PCM-S3
PCM-111	PCM-88	PCM-S4
PCM-112	PCM-90	PCM-TAN
PCM-113	PCM-91	PMDR-40-49
PCM-115	PCM-93	PMDR-50-59
PCM-116	PCM-94	PMDR-60-69
PCM-1-16	PCM-95	PMDR-70-79
PCM-117	PCM-96	PMDR-80-89
PCM-118	PCM-97	PMDR-90-99
PCM-119	PCM-A1	PMDR-BL
PCM-120	PCM-A2	PMDR-BLK
PCM-121	PCM-A3	PMDR-BRN
PCM-122	PCM-A4	PMDR-GRN
PCM-124	PCM-A-Z-0-9	PMDR-GRY
PCM-125	PCM-C1	PMDR-L1
PCM-126	PCM-C2	PMDR-L2
PCM-127	PCM-C3	PMDR-L3
PCM-128	PCM-C4	PMDR-ORN
PCM-129	PCMCP-101-125	PMDR-PUR
PCM-1-3	PCMCP-126-150	PMDR-RED
PCM-130	PCM-E1	PMDR-T1
PCM-131	PCM-E2	PMDR-T2
PCM-132	PCM-E3	PMDR-T3
PCM-133	PCM-F1	PMDR-WHT
PCM-134	PCM-F2	PMDR-YEL
PCM-135	PCM-F3	PPM-0
PCM-136	PCM-F4	PPM-16
PCM-137	PCM-GRY	PPM-A
PCM-140	PCM-H1	PPM-B
PCM-141	PCM-H2	PPM-C
PCM-142	PCM-H3	PSCC-3Y
PCM-143	PCM-H4	PSWMH-375Y
PCM-144	PCM-H5	PSWMH-750Y
PCM-145	PCM-K	DSL110
PCM-146	PCM-L4	