

パンドウイトコーポレーション日本支社

〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川NSSビル

2020年9月4日

PJ20-206

ネットワーク関連製品 一部製品の製造および販売終了のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。日頃は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

製品ラインナップの見直しに伴い、一部のネットワーク関連製品の製造および販売を終了いたします。詳細に関しては、下記をご参照くださいますようお願い致します。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象型番

ネットワーク製品総合カタログ（NCCB60--SA-JP）およびエレクトリカル製品総合カタログ（SA-ELCB10-JPN）掲載の下記対象型番の製造および販売を終了いたします。

| 掲載ページ | 製品名 | 【製造終了】部品番号 | 【推奨代替品】部品番号 |
|-------|---|--------------|---------------------------|
| 021 | カテゴリ3 モジュージャック | CJ64BLY | CJ66BLY |
| | | CJ64EIY | CJ66EIY |
| | | CJ64IGY | CJ66IGY |
| | | CJ64IWY | CJ66IWY |
| | | CJ64WHY | CJ66WHY |
| 022 | Mini-Com TM カテゴリ6A スプリングシャッター付き ローゼットキット | JOQ1BH6A00BL | JOQ1B0000BL + CJH6X88TGBL |
| | | JOQ1H6A00BL | JOQ10000BL + CJH6X88TGBL |
| | | JOQ2H6A00BL | JOQ20000BL + CJH6X88TGBL |
| | | JOQ3BH6A00BL | JOQ3B0000BL + CJH6X88TGBL |
| | | JOQ4H6A00BL | JOQ40000BL + CJH6X88TGBL |
| 022 | Mini-Com TM カテゴリ6 スプリングシャッター付き ローゼットキット | JOQ6H6A00BL | JOQ60000BL + CJH6X88TGBL |
| | | JOQ1BH600BL | JOQ1B0000BL + CJH688TGBL |
| | | JOQ1H600BL | JOQ10000BL + CJH688TGBL |
| | | JOQ2H600BL | JOQ20000BL + CJH688TGBL |
| | | JOQ3BH600BL | JOQ3B0000BL + CJH688TGBL |
| 022 | Mini-Com TM カテゴリ5E スプリングシャッター付き ローゼットキット | JOQ4H600BL | JOQ40000BL + CJH688TGBL |
| | | JOQ6H600BL | JOQ60000BL + CJH688TGBL |
| | | JOQ1BH500BL | JOQ1B0000BL + CJH5E88TGBL |
| | | JOQ1H500BL | JOQ10000BL + CJH5E88TGBL |
| | | JOQ2H500BL | JOQ20000BL + CJH5E88TGBL |
| 022 | Mini-Com TM カテゴリ5E スプリングシャッター付き ローゼットキット | JOQ3BH500BL | JOQ3B0000BL + CJH5E88TGBL |
| | | JOQ4H500BL | JOQ40000BL + CJH5E88TGBL |
| | | JOQ6H500BL | JOQ60000BL + CJH5E88TGBL |
| 023 | ローゼットボックス用ラベル &ラベルカバー | RL505BK-X | |

| 掲載ページ | 製品名 | 【製造終了】部品番号 | 【推奨代替品】部品番号 |
|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 040 041 | カテゴリ 6 シールドパッチコード (26AWG 撚り線) | STP6C■■■M□□ | STP6X■■■M□□ |

STP6C■■■M□□ ■■■ケーブル長(m) :0.5-10m(0.5m きざみ) 15-40m(5m きざみ)
 □□ケーブル色 :RD(赤)・YL(黄)・BL(黒)・BU(青)・GR(緑)・GY(グレー)・IG(ライトグレー)
 /□□ない場合: オフホワイト

STP6X■■■M□□ ■■■ケーブル長(m) :0.5-10m(0.5m きざみ) 15-40m(5m きざみ)
 □□ケーブル色 :RD(赤)・YL(黄)・BL(黒)・BU(青)・GR(緑)・IG(ライトグレー)

| | | | |
|-----|---|-----------------|--------------------|
| 054 | Pan-Punch™ カテゴリ 5E 脚付き 300 ペアベース用キット | P110KB3004Y | P110KB1004Y |
| 054 | Pan-Punch™ コネクティングブロック | P110CB3-XY | |
| 055 | Pan-Punch™ 現場成端用 110 パッチコードコネクタ | P110PC3-XY | |
| 055 | Pan-Punch™ 110 パッチコード | P110PC2IG1MY | 他の長さをご利用ください |
| | | P110PC2IG2MY | 他の長さをご利用ください |
| | | P110PC4IG1MY | 他の長さをご利用ください |
| 055 | Pan-Punch™ 110-RJ45 パッチコード | P110PC1IGD1MY | 他の長さをご利用ください |
| | | P110PC4IG1MBY | 他の長さをご利用ください |
| 059 | ギガパンチ用パッチコード | GPCC1IG14Y | 他の長さをご利用ください |
| | | GPCC2IG7Y | 他の長さをご利用ください |
| | | GPCC2IG9Y | 他の長さをご利用ください |
| 074 | Opticom™ シリーズ光ファイバートレー(ディープフロントタイプ/2U) | FMT2J24HWBUDSC | 他のキットをご利用ください |
| 079 | Opticom™ シリーズ MPO 光ファイバークセット | FC2ZN-06-03AS | FC2ZN-12-03AS |
| | | FC2ZN-06-03AF | FC2ZN-12-03AF |
| | | FC2XN-06-03AS | FC2XN-12-03AS |
| | | FC2XO-06-03AS | FC2XO-12-03AS |
| | | FC2XN-06-03AF | FC2XN-12-03AF |
| | | FC2XO-06-03AF | FC2XO-12-03AF |
| | | FC29N-06-03AF | FC29N-12-03AF |
| 085 | Mini-Com™ 光ファイバー /マルチメディア アウトレット | CBXF6IG-AY | CBXF6IW-AY |
| | | CBXF12IG-AY | CBXF12IW-AY |
| 089 | SFQ シリーズ MPO 光ファイバークセット | FQSA-08-10AS | 他のファイバータイプをご利用ください |
| | | FQSA-08-10AF | 他のファイバータイプをご利用ください |
| | | FQXN-08-10AF | 他のファイバータイプをご利用ください |
| | | FQ9N-08-10AF | 他のファイバータイプをご利用ください |
| | | FQZN-06-03AS | 他のファイバータイプをご利用ください |
| | | FQZN-06-03AF | 他のファイバータイプをご利用ください |
| 090 | SFQ シリーズ 40G→10G 変換用 MPO 光ファイバークセット | FQ3ZN-08-10B | FQ3ZO-08-10B |
| | | FQ3XN-08-10B | FQ3ZO-08-10B |
| 106 | フィールド研磨式 LC コネクタ (プッシュプルタイプ) | FOS2PPCONNKIT-C | |
| 111 | Opti-Core™ 光ファイバーケーブル | FLDLZ36Y | FLDLZ48Y |
| | | FLDLX36Y | FLDLX48Y |
| | | FLDL936Y | FLDL948Y |
| | | FLDRZ36Y | FLDRZ48Y |
| | | FLDRX36Y | FLDRX48Y |
| | | FLDR936Y | FLDR948Y |
| 116 | 4 ポストオープンラック用 背面用サーバフィンガーキット | R4PFR | CMBRC5E |
| | | R4PFL | CMBRC5E |

| 掲載ページ | 製品名 | 【製造終了】部品番号 | 【推奨代替品】部品番号 |
|-------|---|---------------|---------------|
| 117 | 垂直ケーブル管理パネル用 スナップ式ケーブルリテーナー | WR5E-X | |
| 122 | PanZone™ 19 インチ 4 ポスト オーバーヘッド ディストリビューション ラック | PZLRB4P4 | |
| | | PZLRB4P4SR | |
| | | PZLRB4P6SR | |
| 127 | FiberRunner™ チャンネルベース /カバー | FR4X4OR6 | FR4X4YL6 |
| | | FR6X4OR6 | FR6X4YL6 |
| | | FR12X4OR6 | FR12X4YL6 |
| | | FRHC4OR6 | FRHC4YL6 |
| | | FRHC6OR6 | FRHC6YL6 |
| | | FRHC12OR6 | FRHC12YL6 |
| 127 | QuikLock™ カプラー | FRBC4X4OR | FRBC4X4YL |
| | | FRBC6X4OR | FRBC6X4YL |
| | | FRBC12X4OR | FRBC12X4YL |
| 128 | FiberRunner™ 水平 90 度 フィッティング/カバー | FRR4X4OR | FRR4X4YL |
| | | FRR6X4OR | FRR6X4YL |
| | | FRR12X4OR | FRR12X4YL |
| | | FRRASC4OR | FRRASC4YL |
| | | FRRASC6OR | FRRASC6YL |
| | | FRRASC12OR | FRRASC12YL |
| 128 | FiberRunner™ 水平 T 字型 フィッティング/カバー | FRT4X4OR | FRT4X4YL |
| | | FRT6X4OR | FRT6X4YL |
| | | FRT12X4OR | FRT12X4YL |
| | | FRTSC4OR | FRTSC4YL |
| | | FRTSC6OR | FRTSC6YL |
| | | FRTSC12OR | FRTSC12YL |
| 128 | FiberRunner™ 水平十字型 フィッティング/カバー | FRFWC4X4OR | FRFWC4X4YL |
| | | FRFWC6X4OR | FRFWC6X4YL |
| | | FRFWC12X4OR | FRFWC12X4YL |
| | | FRFWCSC4OR | FRFWCSC4YL |
| | | FRFWCSC6OR | FRFWCSC6YL |
| | | FRFWCSC12OR | FRFWCSC12YL |
| 128 | FiberRunner™ 3 方向トランペット | FRTR4X4OR | FRTR4X4YL |
| | | FRTR6X4OR | FRTR6X4YL |
| | | FRTR12X4OR | FRTR12X4YL |
| 128 | FiberRunner™ エンドキャップ | FREC4X4OR | FREC4X4YL |
| | | FREC6X4OR | FREC6X4YL |
| | | FREC12X4OR | FREC12X4YL |
| 128 | FiberRunner™ 水平 T 字型変換 フィッティング/カバー | FRT12X4W6OR | FRT12X4W6YL |
| | | FRTSC12W6OR | FRTSC12W6YL |
| 128 | FiberRunner™ 十字変換 フィッティング/カバー | FRFWC12X4W6OR | FRFWC12X4W6YL |
| | | FRFWCSC12W6OR | FRFWCSC12W6YL |
| 128 | FiberRunner™ スピルオーバー ジャンクション | FRSPJ2X2OR | FRSPJ2X2YL |
| | | FBC2X2OR | FBC2X2OR |
| | | FTR2X2OR | FTR2X2YL |
| | | FRSPJ4X4OR | FRSPJ4X4YL |

| 掲載ページ | 製品名 | 【製造終了】部品番号 | 【推奨代替品】部品番号 |
|------------|-----------------|-------------|-------------|
| 144 A37 | タックタイ/ロールタイプ | HLS-15R3 | HLS-15R0 |
| | | HLS-15R5 | HLS-15R0 |
| | | HLM-15R3 | HLM-15R0 |
| | | HLM-15R5 | HLM-15R0 |
| | | HLM-15R8 | HLM-15R0 |
| | | HLS-75R3 | HLS-75R0 |
| | | HLS-75R5 | HLS-75R0 |
| | | HLS-75R8 | HLS-75R0 |
| 144 A37 | タックタイ/ストリップタイプ | HLS1.5S-X0 | HLS-15R0 |
| | | HLS1.5S-X2 | HLS-15R2 |
| | | HLS1.5S-X3 | HLS-15R0 |
| | | HLS1.5S-X5 | HLS-15R0 |
| | | HLS1.5S-X6 | HLS-15R6 |
| | | HLS1.5S-X7 | HLS-15R7 |
| | | HLS1.5S-X8 | HLS-15R0 |
| | | HLS1.5S-X10 | HLS-15R10 |
| | | HLS1.5S-X15 | HLS-15R15 |
| | | HLS1.5S-X16 | HLS-15R16 |
| | | HLS3S-X0 | HLS-15R0 |
| | | HLS3S-X2 | HLS-15R2 |
| | | HLS3S-X3 | HLS-15R0 |
| | | HLS3S-X4 | HLS-15R4 |
| | | HLS3S-X5 | HLS-15R0 |
| | | HLS3S-X6 | HLS-15R6 |
| | | HLS3S-X7 | HLS-15R7 |
| | | HLS3S-X10 | HLS-15R10 |
| | | HLS3S-X15 | HLS-15R15 |
| | | HLS3S-X16 | HLS-15R16 |
| | | HLS5S-X0 | HLS-15R0 |
| | | HLS5S-X2 | HLS-15R2 |
| | | HLS5S-X3 | HLS-15R0 |
| | | HLS5S-X4 | HLS-15R4 |
| | | HLS5S-X5 | HLS-15R5 |
| | | HLS5S-X6 | HLS-15R6 |
| | | HLS5S-X7 | HLS-15R7 |
| | | HLS5S-X10 | HLS-15R10 |
| HLS5S-X15 | HLS-15R15 | | |
| HLS5S-X16 | HLS-15R16 | | |
| 144 A38 | タックタイ/ループタイプ | HLT2I-X3 | HLT2I-X0 |
| | | HLT2I-X5 | HLT2I-X0 |
| | | HLT2I-X8 | HLT2I-X0 |
| | | HLT3I-X3 | HLT3I-X0 |
| | | HLT3I-X5 | HLT3I-X0 |
| | | HLT3I-X8 | HLT3I-X0 |
| 144 A39 | タックタイ/バックル付きタイプ | UCT3S-X3 | UCT3S-X0 |
| | | UCT3S-X6 | UCT3S-X0 |
| | | UCT3S-X10 | UCT3S-X0 |
| | | UCT5S-X0 | UCT3S-X0 |
| | | UCT5S-X2 | UCT3S-X0 |
| | | UCT5S-X3 | UCT3S-X0 |
| | | UCT5S-X6 | UCT3S-X0 |
| | | UCT5S-X10 | UCT3S-X0 |

| 掲載ページ | 製品名 | 【製造終了】部品番号 | 【推奨代替品】部品番号 |
|------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 144 A39 | タックタイ/ハトメ・バックル付きタイプ | UGCTC3S-X2 | UGCTC3S-X0 |
| | | UGCTC3S-X3 | UGCTC3S-X0 |
| | | UGCTC3S-X5 | UGCTC3S-X0 |
| | | UGCTC3S-X6 | UGCTC3S-X0 |
| | | UGCTC5S-X0 | UGCTC3S-X0 |
| | | UGCTC5S-X2 | UGCTC3S-X0 |
| | | UGCTC5S-X5 | UGCTC3S-X0 |
| | | UGCTE3S-X3 | UGCTE3S-X0 |
| | | UGCTE3S-X5 | UGCTE3S-X0 |
| | | UGCTE3S-X6 | UGCTE3S-X0 |
| | | UGCTE3S-X10 | UGCTE3S-X0 |
| | | UGCTE5S-X0 | UGCTE3S-X0 |
| | | UGCTE5S-X5 | UGCTE3S-X0 |
| 144 A37 | タックタイ/ストリップタイプ (定尺タイプ) | HLB2S-C2 | HLB2S-C0 |
| | | HLB2S-C3 | HLB2S-C0 |
| | | HLB2S-C4 | HLB2S-C0 |
| | | HLB2S-C5 | HLB2S-C0 |
| | | HLB2S-C6 | HLB2S-C0 |
| | | HLB2S-C7 | HLB2S-C0 |
| | | HLB2S-C8 | HLB2S-C0 |
| | | HLB2S-C10 | HLB2S-C0 |
| | | HLB2S-C15 | HLB2S-C0 |
| HLB2S-C16 | HLB2S-C0 | | |

下記対象型番の製造および販売を終了いたします。

対象製品は、ネットワーク製品総合カタログ（NCCB60--SA-JP）には掲載されておられません。

| 製品名 | 【製造終了】部品番号 | 【推奨代替品】部品番号 | |
|--|-----------------|-------------|----------|
| Mini-Com™ フェースプレート | フェースプレート枠 | CBEEIY | CBEIWIY |
| | 4ポート用家具用プレート | CFFP4IW | CFFPL4IW |
| | 横型 1ポート用 | CFPH2BL | CFP2BL |
| | クラシックシリーズ | CFPL2BLY | CFPE2BLY |
| | 1/2サイズブランクアダプター | CHB2EI-X | CHB2IW-X |
| | | CHB2IG-X | CHB2IW-X |
| | 1/2サイズ傾斜型アダプター | CHSRE2IW-X | CHS2IW-X |
| ブランクモジュール | CMBRG-X | CMBIG-X | |
| Mini-Com™ フラッシュマウント モジュラーパッチパネル キット | CPP48KFVPCBU | CPP48FMWBLY | |
| ローゼットボックス用マグネット | CSBM-X | | |
| CUFB48BL、CUFMB24BL 用ファイバー変換キット | CUFF-KIT | | |
| IN キャビネット用垂直管理パネル | CWMPV2318 | | |
| | CWMPV3418 | | |
| FiberRunner™ ルーティングシステム | FIV452X2OR | FIV452X2YL | |
| | FOV452X2OR | FOV452X2YL | |
| | FRSPJC212OR | FRSPJC212YL | |
| | FRSPJC412OR | FRSPJC412YL | |
| | HC2OR6 | HC2YL6 | |
| HS2X2OR6NM | HS2X2YL6NM | | |

| 製品名 | 【製造終了】部品番号 | 【推奨代替品】部品番号 | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| ハーネスケーブル アセンブリ | OM4、8 芯、LSZH | FZ8HL5NLSQNM005 | FZ8HL5NLSQNM005 |
| | OM4、8 芯、プレナム | FZ8HP5NLSQNM015 | FZ8HP5NLSQNM015 |
| | OM3、8 芯、LSZH | FX8RL8NLDQNM005 | |
| | | FX8RL8NLDQNM010 | |
| | | FX8RL8NLDQNM015 | |
| | | FX8RL8NLDQNM020 | |
| | | FX8RL8NLDQNM030 | |
| | OM3、8 芯、プレナム | FX8HP5NLSQNM005 | |
| | OS1/OS2、12 芯、LSZH | F9THL5NLSSNM001 | |
| | | F9THL5NLSSNM002 | |
| | | F9THL6NLSSNM001 | |
| 光ファイバー屋内用インターコネクケーブル | FLIRX04Y | FLDRX04Y | |
| PanMPO™ トランクケーブル (OM3、48 芯、LSZH) | FN1XWWL77YAM085 | | |
| | FN1XWWL77YAM090 | | |
| | FN1XWWL77YAM110 | | |
| | FN1XWWL77YAM120 | | |
| QuickNet™ 40G-10G SFQ カセット | FQ3ZN-08-10NMAN | | |
| カテゴリ 5E 産業用シールドパッチコード | ISTPCH1MBLY | ISTPHCH1MTL | |
| Pan-Punch™ コネクティングブロック | P110CB4-CY | P110CB4-XY | |
| Pan-Punch™ 110 パッチコード | P110PC1IG1.5MY | 他の長さをご利用ください | |
| | P110PC4IG1.5MY | 他の長さをご利用ください | |
| パンチダウン 垂直ケーブルマネージャー | P110VCM | P110VCM300 | |
| パッチコードロック (Super recessed タイプ) | PSL-DCPLS | PSL-DCPLSE | |
| | PSL-DCPLS-BL | | |
| | PSL-DCPLS-C | PSL-DCPLSE-C | |
| パッチコードロック (Standard タイプ) | PSL-DCPLX | PSL-DCPLE | |
| | PSL-DCPLX-BL-C | PSL-DCPLE-BL-C | |
| USB 用ブロックアウト USB Type-B 用恒久的ポートブロック | PSL-PERM-USBB | | |
| カテゴリ 3 UTP ケーブル | PUC3050WH-A | | |
| PanZone™ 水平系スラック用ケーブルポスト | PZBR3.5 | PZBR4 | |
| カテゴリ 6 シールドパッチコード (26AWG 撚り線) | STP6X■ ■MPB | | |
| ※ ■ ■には、ケーブル長が入ります。 | | | |
| ワイヤーマネジメント 垂直ブラケット | WMBV2X4 | | |
| 曲げ半径クリップ付きストレインリリーフパー | WMBZ | SRBWCY | |
| ストレインリリーフクリップ | WMSRC1 | | |

2. 製造・販売終了時期

対象製品の製造は終了しております。今後は、在庫限りの販売となります。

以上

本件に関するお問い合わせ：

 パンドウイトコーポレーション日本支社
 カスタマーサービス（注文・製品問い合わせ担当）
 TEL： 03-6863-6060 FAX： 03-6863-6100
 eMail： jpn-toiawase@panduit.com
