




MP528 製品仕様




ゲージ
仕様刻印
(透明)

- ケーブル外被覆直径 3.51 ~ 4.11mm (0.138 ~ 0.162 インチ)
- 28 AWG 撚り線または単線、最大導体絶縁直径 0.53~0.69mm (0.021~ 0.027 インチ)
- ケーブルが茶色対と橙色対で構成された T568B 結線方式をお勧めします

配線シーケンス

ピン番号	8	7	6	5	4	3	2	1
T568B	茶	茶/白	緑	青/白	青	緑/白	橙	橙/白
T568A	茶	茶/白	橙	青/白	青	橙/白	緑	緑/白

MP530 製品仕様



ゲージ
仕様刻印
(透明)

- ケーブル外被覆直径 3.10 ~ 3.30 mm (0.122 ~ 0.130 インチ)
- 30 AWG より線、最大導体絶縁直径 0.53mm (0.021 インチ)
- ケーブルが茶色対と橙色対で構成された T568B 結線方式をお勧めします。

