



### 12 T568B

青 R B 橙  
茶 F A 緑

1. 青 橙  
茶 緑

OR

1. 青 緑  
茶 橙

2. 青 橙  
茶 緑

### 12 T568A

青 R B A 緑  
茶 F B A 橙

1. 青 橙  
茶 緑

2. 青 緑  
茶 橙

OR

1. 青 緑  
茶 橙

2. 青 緑  
茶 橙

### 13

CWST

### 14

※ワイヤキャップの向きに注意

### 15

EGJT-1

※ジャック本体の位置及び工具の向きに注意

取り外し手順

1

2

3

JISプレート用アダプタ(シャッター付)取り付け方法

1

2

3

ローゼット取り付け方法

1

2

注意事項

- 仕様性能を十分に満たすために、TIA/EIA 568C 施工ガイドラインに沿った施工を行ってください。
- ジャック成端には導体絶縁径が1.57mmまでの22~26AWG単線及びより線を使用できます。
- IDCは同一、またはそれより大きいサイズの導線を最小20回再成端できます。

技術的なお問い合わせ  
バンドウイット カスタマーサービス



jpn-toiawase@panduit.com