



**色を指定してください。

ポート数を指定してください。

注意: バルクパッケージの TG スタイルモジュージャックは部品番号の最後に "-24" を追加してください。

9 T568B

青 R B 橙
茶 F A 緑

1. [Diagram showing wire insertion into RJ45 jack]

(OR)

1. [Diagram showing wire insertion into RJ45 jack]

2. [Diagram showing wire insertion into RJ45 jack]

9 T568A

青 R B 緑
茶 F A 橙

1. [Diagram showing wire insertion into RJ45 jack]

2. [Diagram showing wire insertion into RJ45 jack]

(OR)

1. [Diagram showing wire insertion into RJ45 jack]

2. [Diagram showing wire insertion into RJ45 jack]

10

[Diagram showing wire stripping with pliers]

11

[Diagram showing the RJ45 jack being prepared for wire insertion]

12

EGJT-1

[Diagram showing the RJ45 jack being inserted into the patch panel]

取り外し手順

1

[Diagram showing the cover being removed with a screwdriver]

2

[Diagram showing the RJ45 jack being removed from the patch panel]

3

[Diagram showing the RJ45 jack being reinserted into the patch panel]

カバー取り外し方法

1. [Diagram showing cover being lifted]

2. [Diagram showing cover being fully removed]

ローゼット取り付け方法

[Diagram showing the RJ45 jack being inserted into the patch panel]

カバー取り付け方法

1. [Diagram showing cover being placed back on]

2. [Diagram showing cover being secured]

- 注意事項
- 仕様性能を十分に満たすために、TIA/EIA 568C施工ガイドラインに沿った施工を行ってください。
 - ジャック成端には导体絶縁径が1.57mmまでの22~26AWG単線及びより線を使用できます。
 - IDCは同一、またはそれより大きいサイズの導線を最小20回再成端できます。
 - 技術情報と性能情報については、パンドウイトのカスタマーサービスまでお問い合わせください。全てのワイヤリングアクセサリと同様に、下記の概念に従ってください。
 - 雷や嵐の中では通信ケーブルの施工は行わない。
 - 特に水場で使用できるように設計されたコネクタを除き、濡れた場所での通信ケーブルの施工は行わない。
 - 通信ラインがネットワークインターフェースから切り離されている時以外は、導線や端子を手で触れない。
 - 通信ケーブルの施工や修理の際には警告文をよく読み、行ってください。

技術的なお問い合わせ
パンドウイト カスタマーサービス



jpn-toiawase@panduit.com