

ラック内での電源供給の柔軟性を高める

SmartZone™ G5 iPDU

さまざまな組み合わせでアウトレットの実装密度を高め、電力の供給量を増加させる

デジタル化によって、ラック内の IT 機器を最大限に活用することが求められています。

G5 iPDU 4-in-1 コンビネーションアウトレットを使うと電源接続の柔軟性が飛躍的に高まります。1 台の PDU に C13/C15 や C13/C15/C19/C21 を搭載できるため、必要に応じてさまざまなアウトレットを利用できます。G5 PDU は電力容量もこれまでより向上しており、より多くの機器を 1 台の PDU で給電できます。MI (Monitored Input)、MS (Monitored Switched)、MSPO (Monitored & Switched Per Outlet) など多様なタイプがあり、電力容量も 8.6KW から 43.5KW まで対応します。

薄型デザイン
ラックスペースを節約し
通気性を向上

高密度
クラス最高密度の
アウトレットで、
ラックに追加される
IT 機器に対応

USB ポート
ファームウェアの
アップグレード、
LEDライト用

**冗長ネットワーク
アクセス (RNA) 対応
1GB イーサネット**

**色分けされたアウトレットと
サーキットブレーカー**
負荷分散に直観的に対応

**電力&
エネルギーメーター**
高精度な電力測定 ±1%

**IEC 対応
アウトレット**
電源コードが付属

高い動作温度に対応
60°C (140°F)
(全負荷定格)

**プレミアム流体電磁式
サーキットブレーカー**
極端な動作温度でも
安定して稼動

デジチェーン
最大で PDU × 4 と
センサー × 32

SZ ハンドル
センサーサポートと
HID カードアクセスに
対応

**コンビネーション
アウトレット**
C13/C15 または
C13/C15/C19/C21

配電ユニット

部品番号	電圧 & 相	入力電流 (相ごと)	入力プラグ	フォームファクタ	サーキットブレーカー	アウトレット数	アウトレット構成	長さ
MI (Monitored Input) シリーズ								
P48D20M	230/415VAC、 三相	30A/32A	IEC 60309 3P+N+E 6h 30A/32A (IP44)	OU フル	6	48	(24)C13、C15、 (24)C13、C15、C19、C21	1780mm
P48D23M		20A/16A	IEC 60309 3P+N+E 6h 20A/16A (IP44)	OU ミドル	-			1490mm
P42D21M		60A/63A	IEC 60309 3P+N+E 6h 60/63 (IP44)	OU フル	12	42	(21)C13、C15、 (21)C13、C15、C19、C21	1826mm
MS (Monitored Switched) シリーズ								
P48E20M	230/415VAC、 三相	30A/32A	IEC 60309 3P+N+E 6h 30A/32A (IP44)	OU フル	6	48	(24)C13、C15、 (24)C13、C15、C19、C21	1780mm
P48E23M		20A/16A	IEC 60309 3P+N+E 6h		-			1490mm
P48E25M		60A/63A	IEC 60309 3P+N+E 6h 60/63A (IP44)		12			1780mm
MSPO (Monitored & Switched Per Outlet) シリーズ								
P48G30M	230/415VAC、 三相	30A/32A	IEC 60309 3P+N+E 6h 30A/32A (IP44)	OU フル	6	48	(24)C13、C15、 (24)C13、C15、C19、C21	1780mm
P48G33M		20A/16A	IEC 60309 3P+N+E 6h 20A/16A (IP44)		-			1490mm
P42G21M		60A/63A	IEC 60309 3P+N+E 6h 60A/63A (IP44)		12	42	(21)C13、C15、 (21)C13、C15、C19、C21	1826mm
MPO (Monitored Per Outlet) シリーズ								
受注生産								

関連製品

部品番号	内容
環境センサー	
EA001	温度センサー
EB001	温湿度センサー
EC001	温湿度センサー+温度センサー × 2
ED001	漏水センサー (ロープ式)
電源コード	
NPCA12-X	電源コード、120cm、黒、17AWG、10A/250V、IEC C14/IEC C13、10個パック
NPCA14-X	電源コード、240cm、黒、17AWG、10A/250V、IEC C14/IEC C13、10個パック
NPCB12-X	電源コード、120cm、黒、15AWG、16A/250V、IEC C20/IEC C19、10個パック
NPCB14-X	電源コード、240cm、黒、15AWG、16A/250V、IEC C20/IEC C19、10個パック

部品番号	内容
ラック	
R2P	2 ポストラック、45RU、#12-24 ネジ用マウントレール、アルミニウム製、黒
AR4P	4 ポストラック、奥行き調整対応、45RU、#12-24 ネジ用マウントレール、黒
資産管理&監視	
SZC-PEIA1Y/3Y	電力&環境インフラセット、1年間または3年間のサブスクリプション
SZC-ITIA1Y/3Y	IT インフラセット、1年間または3年間のサブスクリプション

QRコードをスキャンして、
SmartZone G5 iPDU の
詳細をぜひご覧ください。

