

仕様

FlexCore™ ODF 光ファイバー配線フレーム用の前面ヒンジ式シングルドアは、配線したトランクケーブルとアセンブリを保護します。ヒンジを持ち上げることで、現場で簡単にドアを取り付け、取り外しすることができます。



主な特徴と利点

特徴	利点	FDUFD1545S*GY	FDUFD3045S*GY	FDUFD6045P*GY
		150 mm	300 mm	600 mm
キーロック式ドアハンドル	セキュリティが向上	X	X	X
開口率 80%のパンチング	アクセスセキュリティを確保しながら、ファイバー配線を可視化	—	—	X
ボンディング内蔵	容易に接地	X	X	X
ヒンジキット	ドアを左ヒンジから右ヒンジへ、あるいはその逆も変更可能	X	X	—

構造

アクセス	前面
用途	150 mm および 300 mm ドア: FlexCore™ VCM (垂直ケーブル管理パネル) 600 mm ドア: FlexCore™ フレーム
色	グレーまたは黒
取り付け	それぞれの垂直ケーブル管理パネル

材料仕様

仕上げ	粉体塗装
材料タイプ	スチール

環境仕様

環境	屋内
規格	RoHS

寸法

	FDUFD1545S*GY	FDUFD3045S*GY	FDUFD6045P*GY
	150 mm	300 mm	600 mm
高さ	2113.5 mm (83.21 インチ)	2113.5 mm (83.21 インチ)	2117.6 mm (83.37 インチ)
幅	144.6 mm (5.69 インチ)	294.1 mm (11.58 インチ)	594.7 mm (23.41 インチ)
奥行き	49.8 mm (1.96 インチ)	49.8 mm (1.96 インチ)	52.1 mm (2.05 インチ)
ドア取付時増分奥行き	25 mm (1 インチ)	25 mm (1 インチ)	40.6 mm (1.6 インチ)

* L は左ヒンジ、R は右ヒンジ

注意: 黒の部品番号は、GY を BL に置き換えてください

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアダラハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com
電話: 03-6863-6060