HD Flex™ ファイバーエンクロージャー

PANDUIT™

仕様書

仕様

HD Flex™ エンクロージャーは、光ファイバートランクケーブル、ターミネーション、スプライス、コネクタ、パッチコードを収納、整理、管理、保護し、すべてのHD Flex カセットとファイバーアダプターパネル (FAP) を搭載できるエンクロージャーです。HD Flex™ エンクロージャーは、エンクロージャーをいくつ積み重ねても、前面からアクセスでき、トレーは引き出して 2 段階のロック位置で固定できます。エンクロージャーのトレーは、半分ずつ別々に動作させることができるため、保守性や冗長ネットワークに最適です。
カセットと FAP は、エンクロージャートレーの前面からでも背面からでも取り付けることができます。そのため、カセットや FAP を取り外すときに他のカセットや FAPに影響を及ぼすことがありません。
エンクロージャー本体はスチール製で、4ポート、6ポート、12ポートのいずれかで構成されており、4ポート、6ポート、12ポートのいずれかのカセットを取り付けることができます。



技術情報

取り付け:	19 インチ幅の EIA-310 ラックを取り付け可能な一体型マウントフランジ
材質:	スチールおよびプラスチック

主な機能とメリット

ラックユニット 1 つ当り 12 個の HD Flex™ ファイバーカセットまたはファイバーアダプタパネルを取り付け可能なモジュール式設計	高密度なパッチ環境を少ないラックユニット数で実現し、貴重なラックスペースを節約します
すべての HD Flex™ ファイバーカセットとファイバーアダプタパネルに対応	さまざまなターミネーション取り付けに対応した完全なモジュール式ソリューションであり、優れた多様性と柔軟性を実現します
ラック/キャビネットレール取り付けケーブル管理ブラケット	ケーブル追加用のテンプレートとして使用でき、ケーブルをエンクロージャーの背面から側面に移動して接続部に簡単にアクセスできるため、保守の効率が高まります
前面と背面からアクセス可能なエンクロージャートレー	ラック/キャビネットの前面または背面から接続部にアクセスできるため、ネットワーク接続に影響を及ぼすことなく、移動、追加、変更を簡単に行うことができます
前面からでも背面からでも取り付け可能なカセットとファイバーアダプタパネル	ケーブル管理プレートを完全に引き出すことなく、カセットにアクセスできます
スプリット エンクロージャートレー	どのトレーも半分ずつ別々に動作させることができるため、冗長ネットワーク接続の信頼性と保守性が向上します
マルチポジション エンクロージャートレー	トレーを引き出して 2 段階の位置に固定できるため、パッチ作業やネットワーク接続の保守作業のときに簡単に内部にアクセスできます
4ポート、6ポート、12ポートのカセットとファイバーアダプターパネルの間で変換可能	現在および将来のファイバー接続オプション、デュプレックス、およびパラレルファイバーに対応

用途

HD Flex™ 光ファイバーエンクロージャーは、あらゆる用途でのファイバーターミネーションの管理、接続、パッチ作業が可能なHD Flex™ ファイバーケーブリングシステムの一部です。

HD Flex™ ファイバーケーブリングシステムは、水平配線主分配エリア（MDA）、水平分配エリア（HDA）、機器分配エリア（EDA）内で、高速で柔軟性と信頼性に優れたパッチ作業環境の提供に最適なソリューションです。

HD Flex™ ファイバーエンクロージャー

1 RU、4 ポートエンクロージャー	**FLEX1U04**
1 RU、6 ポートエンクロージャー	**FLEX1U06**
1 RU、12 ポートエンクロージャー	**FLEX1U12**
2 RU、4 ポートエンクロージャー	**FLEX2U04**
2 RU、6 ポートエンクロージャー	**FLEX2U06**
2 RU、12 ポートエンクロージャー	**FLEX2U12**
4 RU、4 ポートエンクロージャー	**FLEX4U04**
4 RU、6 ポートエンクロージャー	**FLEX4U06**
4 RU、12 ポートエンクロージャー	**FLEX4U12**

HD Flex™ トランク スラックプレート

1 RU:	FLEX-PLATE1U
2 RU:	FLEX-PLATE2U
4 RU:	FLEX-PLATE4U

HD Flex™ エンクロージャー専用 背面カバー付きプレート

1 RU:	FLEX-PLATE1UR
2 RU:	FLEX-PLATE2UR
4 RU:	FLEX-PLATE4UR

HD Flex™ トランク ケーブルマネージャ

ユニバーサル トランクマネージャ

12 芯変換対応:	FLEX-CM12S
18 芯変換対応:	FLEX-CM18S

PatchRunner™ トランクマネージャ

12 芯変換対応:	FLEX-CM12C
18 芯変換対応:	FLEX-CM18C

HD Flex™ トランク変換クリップ

12 芯対応:	FLEX-CLIP12
18 芯対応:	FLEX-CLIP18

* 白色の場合は部品番号末尾に「WH」を追加してください。
+ これらのプレートは単体で使用するもので、カバーとの互換性はありません。カバーが必要な場合は、プレートとカバーのキットを注文してください。
^ プレートとカバーのキットは、トランクケーブルを保護するために注文します。カバーの単品販売は行っておりません。
# 白色の場合は部品番号末尾に「W」を追加してください。

HD Flex™ ファイバーエンクロージャー

収容ファイバー芯数

詳細	エンクロージャー		
	1 RU	2 RU	4 RU
カセット：MPO - デュプレックス LC	144	288	576
FAP：12芯MPO	864	1728	3456
FAP：24芯MPO	1728	3456	6912



FLEX1U04、FLEX1U06、FLEX1U12



FLEX-PLATE1UR



FLEX2U04、FLEX2U06、FLEX2U12



FLEX-PLATE2UR



EX4U04、FLEX4U06、FLEX4U12

FLEX-PLATE4UR

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアダラハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイット製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com

電話: 03-6863-6000

©2022 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.

FBSP92-WW-ENG
12/2022