

# 製品仕様書

05166C

## Pan-Punch™ 110パッチコード 1ペア

Part Numbers: P110PC1IG■MY

See The Control of th

©Panduit Corporation Japan Branch

## 製品仕様

電線仕様	対数	1 対
	対構造	導体より心線
コネクタ仕様	P110PC1-XY	

## 環境性能

使用環境	使用温度範囲	-10 <b>~</b> +60 [°C]	
	使用湿度範囲	25 ~ 85 [%] (結露なきこと)	
	設置場所	事務所・住宅等の屋内のみ	
		(水気・直射日光・機械的衝撃・過重等は厳禁)	

## 規格

米国	ANSI/TIA-568B.2 カテコ・リ 3 相等

長さ 詳細は別紙寸法図を参照(寸法はインチとなり、[ ]内はメートル表示です)

		_
■ : 5 種類	.5 = 0. 5 [m] , 1 = 1 [m] , 2 = 2 [m] , 3 = 3 [m] , 5 = 5 [m]	

### カラー

カラー	IG (グレー)

# 含有化学物質調査

調査項目	RoHS 対応済み	部品番号の末尾が Y

版	制 定	作 成	承 認
03	2013年1月7日	猿渡	今野



05166C

# Pan-Punch™ 110パッチコード 1ペア

Part Numbers: P110PC1IG■MY

©Panduit Corporation Japan Branch

## 改版履歴

版数	改版日	変更内容	
01	2005.09.30	初版制定	山之内
02	2007.12.25	含有化学物質調査を追加	
03	2013.1.7	規格項目更新	

版	制 定	作 成	承 認
03	2013年1月7日	猿渡	今野

\_