

# PatchRunner™ 2 水平ケーブル管理パネル

# PANDUIT™

仕様書

## 仕様

大容量水平ケーブル管理パネルは、19 インチの EIA キャビネットまたはラックの銅線ケーブルおよびファイバーケーブルを管理できる、表面専用の管理パネルです。この管理パネルは、プラスチック成形フレームと、ケーブルを保護するための曲げ半径のついたフィンガーで構成されています。パッチコードやケーブルにアクセスし易くするために、フィンガーはラックに向かってはめ込まれています。また、貫通穴で曲げ半径コントロールが行えます。マグネット式のデュアルヒンジカバーを開いて、ケーブル経路にアクセスできます。



## 技術情報

寸法:	部品番号	RU	管理パネル 高さ インチ(mm)	カバー 高さ インチ(mm)	幅 インチ(mm)	奥行き インチ(mm)
	PR2HF1	1	1.7 (43)	1.8 (45)	19.0 (484)	7.9 (202)
	PR2HF2	2	3.5 (88)	3.6 (90)		
	PR2HF3	3	5.2 (133)	5.4 (135)		
	PR2HF4	4	7.0 (177)	7.1 (179)		

## 主な機能と利点

適合規格	UL 2416, CSA C22.2
奥行きのあるチャンネル開口部	より多くのケーブルを少ない RU スペースで管理可能
はめ込み式フィンガー	フィンガーが内側に向かって傾斜しているためネットワークケーブルにアクセスしやすく、移動、追加、変更が容易
フィンガーのスペース	広い前面フィンガーの開口部が、Cat6A およびCat6 の銅線ケーブルを簡単に収容し、素早い施工とメンテナンスコストの削減を実現
デュアルヒンジ式マグネットカバー	プラスチック成形カバーが上下に 190 度開くので、カバーを外さずに水平配線にアクセスが可能
PatchRunner™ 2 および PatchRunner™ 2 高密度垂直ケーブル管理パネルとの外観統一	一緒に使用することでデータセンターや通信室の美観が高まり、ケーブル容量が最大に

## 用途

PatchRunner 2 水平ケーブル管理パネルは、19 インチのラックやキャビネットの銅線ケーブル、光ファイバー、同軸ケーブルを効率よく管理できます。突出部が PatchRunner 2 および PatchRunner 2 高密度垂直ケーブル管理パネルとぴったり合うよう考慮されており、ケーブル容量を最大にできます。固定式の曲げ半径フィンガーが、パッチパネルを出たり垂直配線に移行したりするときのパッチコードを整理して保護します。この水平ケーブル管理ソリューションはこれらの特徴をすべて備えているため、ケーブル配線が簡単になりしかも熟練者が行ったような洗練された見映えになります。バンドウイットのパッチパネル、パッチコード、垂直ケーブル管理パネル、ラックと一緒に使用すると、データセンターや通信室の機能的要件と美観的要件の両方を満たすトータルシステムが完成します。

### PatchRunner™ 2 水平ケーブル管理パネル

1 RU 表面タイプ:	PR2HF1+
2 RU 表面タイプ:	PR2HF2+
3 RU 表面タイプ:	PR2HF3+
4 RU 表面タイプ:	PR2HF4+

### PatchRunner™ 2 垂直ケーブル管理パネル

両面タイプ (両面ドア付き) :	PR2VD*^+
両面タイプ (表面ドア付き) :	PR2VSD*^+
表面タイプ (表面ドア付き) :	PR2VFD*^+

### PatchRunner™ 2 高密度垂直ケーブル管理パネル

両面タイプ (両面ドア付き)	PE2VD*^+
両面タイプ (表面ドア付き) :	PE2VSD*^+
表面タイプ (表面ドア付き) :	PE2VFD*^+

### ラック

2 ポストラック インチネジレール付き、 奥行き 76 mm (3 インチ):	R2P^+
2 ポストラック インチネジレール付き、 奥行き 152 mm (6 インチ):	R2P6S^+
4 ポストラック #12-24 インチネジレール付き :	R4P**^+

### アクセサリ

貫通穴用 ブラックパネル :	NM**B
-------------------	-------

\* 幅 (インチ) : 06、08、10、12  
\*\* 奥行き : 23、36、42  
\*\*\* ラックユニット : 1、2、3、4  
^ 高さ (インチ) : 79、96  
+ 色 : WH (白)

# PatchRunner™ 2 水平ケーブル管理パネル

- 1 R2P - 19 インチ標準 EIA ラック  
483 mm × 76 mm (19 x 3 インチ)、45 RU

## PatchRunner™ 2 垂直ケーブル管理パネル ドア付き

- 2a PR2VD06 - 152 mm (6 インチ) 幅
- 2b PR2VD08 - 203 mm (8 インチ) 幅
- 2c PR2VD12 - 305 mm (12 インチ) 幅

## アングル型モジュラーパッチパネル

- 3a CPPLA48WBL - 2 RU、48 ポート
- 3b CPPA48HDWBL - 1 RU、高密度 48 ポート

## ケーブル管理アクセサリ

- 4 PR2HF4 - ケーブル管理パネル、4 RU
- 5 CMT4 - ケーブルルーティングトラフ、4 RU
- 6 PR2VEP - エンドパネル
- 7 PR2VWF - ウォーターフォール

