

ストreinリリーフバー

PANDUIT™

仕様書

仕様

ストreinリリーフバーは、EIA 規格準拠の 19 インチラックの背面に取り付けて、パッチパネルの背面から取り回す 24 本以上のケーブルを支えることができます。ケーブルの固定には、付属の調節式クリップまたはタックタイを使用します。オプションのクイックリリースブラケットを利用すると、工具を使わずにストreinリリーフバーを簡単に取り外せます。



技術情報

| | |
|------------|---|
| 取り付けオプション: | すべてのストreinリリーフバーは、オプションの拡張ブラケットを使用して、EIA 規格準拠の 19 インチラックまたは標準の 23 インチラックに取り付けることが可能 |
| 付属品: | #12-24 ネジが付属 SRBS19BL-XY は 1 パッケージ 10 本入り |

主な機能と利点

| | |
|-----------------------|--|
| オプションのクイックリリースブラケット: | 工具を使わずにストreinリリーフバーの取り付け/取り外しが可能 |
| 奥行きのあるストreinリリーフバー: | ケーブルのサポートと管理がしやすく、重いケーブルにも対応 (奥行きは 5 ~ 7 インチ) |
| 取り外しが簡単: | セレクトバーを簡単に取り外して、接続部にスムーズにアクセス可能 |
| SRBWCY 付属の調節式クリップ: | クリップを 12 個使うことで、ケーブルの管理性が向上。ケーブルを個別に整理できるため、見栄え良くラックに収容可能。さまざまな用途で使用でき、複数のサイズと形状の銅線ケーブル、光ファイバー、同軸ケーブルに対応 (ケーブル径: 4.3mm ~ 8.4mm (0.17 ~ 0.33 インチ))。また、簡単取り外し機能を搭載 |
| SRBM19BLY 内蔵型タックタイ通し: | 丸みを帯びた滑らかな形状でケーブル配線に最適。曲げ半径を調整でき、ネットワーク環境の安全性が向上。また、簡単取り外し機能を搭載 |
| タックタイ: | 同梱の 6 つのタックタイでケーブルをまとめて固定可能 |

用途

ストreinリリーフバーは、通信室のケーブルの保持および管理に使用します。パンドウイットのストreinリリーフバーは種類が豊富で、さまざまな用途で活用でき、柔軟性と利便性が高く、最大 72 本のケーブルに対応します。また、標準の 19 インチラックに取り付け可能なパッチパネルと一緒に使用でき、オプションの拡張ブラケットを使用すれば 23 インチラックに取り付けることもできます。

各バーを取り付けるには、ラック内で 1/3 ~ 2/3 のスペースを確保する必要があります。多段階バーを使用すれば、重いケーブルを保持、整理、固定する必要がある環境にも対応できます。オプションのクイックリリースブラケットをラックまたはパッチパネルの背面に取り付けると、ストreinリリーフバーを簡単に取り外せます。

ストreinリリーフバー

| | |
|-----------|-----------|
| クリップ型: | SRBWCY |
| タックタイ固定用: | SRBM19BLY |

サポートバー

| | |
|---------------------|-------------|
| ストレート型: | SRBS19BL-XY |
| 奥行 2 インチ: | SRB19BLY |
| 奥行 5 インチ (内側取り付け*): | SRB19D5BL |
| 奥行 7 インチ (内側取り付け*): | SRB19D7BL |
| 奥行 7 インチ、多段階 | SRB19MDBL |

クイックリリースブラケット

| | |
|---------|---------|
| 2 個セット: | SRBBRKT |
|---------|---------|

パッチパネル

ストreinリリーフバーおよびサポートバーはすべてのパッチパネルに取り付けることができます。すべての製品については、www.panduit.co.jp をご覧ください。

タックタイ (ロールタイプ)

| | |
|--|----------|
| 長さ 4.6m (15 フィート)、幅 19.1mm (0.75 インチ): | HLS-15R0 |
|--|----------|

タックタイ (バックル付きタイプ)

| | |
|----------------------|----------|
| 束線径 最大 76mm (3 インチ): | UCT3S-X0 |
|----------------------|----------|

拡張ブラケット

| | |
|-------|------|
| 1 RU: | PEB1 |
| 2 RU: | PEB2 |

*内側取り付け機能を備えたバーは、レールまたはキャビネットの側面との間に 19.75 インチのスペースが必要です。

ストレインリリーフバー

主な機能と利点

| 部品番号 | 密度 | 特徴 | 簡単取り外し機能 |
|-------------|----------|-------------|----------|
| SRBWCY | 標準 | 調節式クリップ | あり |
| SRBM19BLY | 高密度 | タックタイでの取り付け | |
| SRB19D7BL | | 奥行 7 インチ | |
| SRB19MDBL | | 7 インチ、多段階 | |
| SRB19BLY | | 奥行 2 インチ | なし |
| SRB19D5BL | 奥行 5 インチ | | |
| SRBS19BL-XY | ストレート型 | | |

注: SRB19D5BL および SRB19D7BL は、バンドウイットのオープンラック専用のサポートバーになります。
一般のキャビネットラックには使用できませんのでご注意ください。

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com

PANDUIT SINGAPORE
PTE.LTD.シンガポール
cs-ap@panduit.com

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアダラハラ
cs-la@panduit.com

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com

バンドウイット製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com

©2022 PANDUIT CORP.
ALL RIGHTS RESERVED.
Printed in the U.S.A.
NCSP44--WW-JPN
4/2022

PANDUITTM