









ポート数を指定してください。

** 色を指定してください。


12 T568B




12 T568A




取り外し手順




カバー取り外し方法



ローゼット取り付け方法



カバー取り付け方法



注意事項

- 仕様性能を十分に満たすために、TIA/EIA 568C 施工ガイドラインに沿った施工を行ってください。
- ジャック成端には導体絶縁径が1.57mmまでの22~26AWG単線及びより線を使用できます。
- IDCは同一、またはそれより大きいサイズの導線を最小20回再成端できます。

技術的なお問い合わせ
バンドウィット カスタマーサービス

PANDUIT
www.panduit.co.jp

jpn-toiawase@panduit.com