


PR2V06CACFSTC**
PR2V08CACFSTC**
PR2V10CACFSTC**
PR2V12CACFSTC**


使用するハードウェア:
M5 x 0.8 x 12mm
タップネジ 4 個

必要な工具:
ドリルドライバー
(T25 トルクスビット装着)



PR2V**CACFSTC**
コールドアイル天井パネル
(管理パネルごとに 1 つ)

M5 タップネジ




PR2V** 垂直ケーブル管理
パネルドアヒンジチャンネル

PR2V** ケーブル管理パネルにコールドアイル天井パネルを取り付けます。

- 天井パネルをケーブル管理パネルの上部開口部にかぶせます。
- 天井パネルの取り付け用スロットを、前後に伸びるケーブル管理パネルのドアヒンジチャンネルにある押し出し穴 (片側 2 穴) に合わせてください。
- トルクスビットを装着したドリルドライバーを使用して、成形穴に M5 ネジを取り付けます。
- すべての構成で同じ手順を行います。

注意: 前方および後方のケーブル管理パネルを使用する場合、大容量側が前になるようにケーブル管理パネルを配置します。天井パネルを取り付ける場合、ケーブル管理パネルの片側につき M5 ネジ 1 個のみ使用します。



大容量側を
前にした場合

AR4PACTC**

使用するハードウェア:


M5 x 0.8 x 5mm

小ネジ 4 個

必要な工具:

ドリルドライバー

(T25 トルクスビット装着)



2 つの垂直ケーブル管理パネルの間に天井パネルを取り付けます。

- AR4P ラックの上部の前方で、前の手順で取り付けした 2 つの PR2V**CACFSTC** 天井パネルの間に取り付けます。
- 天井パネルの短いフランジを、ケーブル管理パネルドアの方に向けます。
- 天井パネルの取り付けスロットを、垂直管理パネルカバーの上部のネジ穴の位置に合わせます (片側ごとに穴 2 つ)
- M5 小ネジをネジ穴に取り付けます。
- すべての構成で同じ手順を行います。

PR2CACFEP2**
PR2CACFEP962**

注意:


- この製品には、ラック製品の左右両側用の垂直ケーブル管理パネル用延長カバーが 2 セット付属しています。

使用するハードウェア:


M5 六角袋ナット 8 個
M10 鋸歯状フランジボルト 8 個
M10 鋸歯状フランジ六角ナット 8 個

必要な工具:

15mm ソケットレンチ
8mm ソケットレンチ
T25 トルクスドライバー



PR2CACFEP2**
PR2CACFEP962**




手順 1

下部パネルを垂直ケーブル管理パネルの側面に取り付けます。

- 下部パネルを垂直ケーブル管理パネルに合わせます。このときフラップシールフランジは内側を向き、成形フィンガーの方を向くようにします。
- ネジ付きスタッドが外側を向くように結合プレートを下部パネルの上部に取り付け、M5 六角袋ナット 2 個で固定します。
- M10 鋸歯状フランジ六角ボルト 2 個と鋸歯状フランジ六角ナット 2 個を使用して、下部パネルを垂直ケーブル管理パネルの側面に固定します。

PR2CACFEP2**
PR2CACFEP962**




手順 2

上部パネルを垂直ケーブル管理パネルの側面に取り付けます。

- PR2V**CACFSTC** 天井パネルの外側から M5 ネジ 2 個を取り外します。
- 上部パネルを垂直ケーブル管理パネルに合わせます。このときフラップシールフランジは内側を向き、成形フィンガーの方を向くようにします。
- M10 鋸歯状フランジ六角ボルト 2 個と鋸歯状フランジ六角ナット 2 個を使用して、上部パネルを垂直ケーブル管理パネルの側面に固定します。
- ネジ付きスタッドが外側を向くように結合プレートを上部パネルの下部に取り付け、M5 六角袋ナット 2 個で固定します。
- M5 ネジ 2 個を取り付けなおし、上部パネルを PR2V**CACFSTC** に固定します。

PR2CACFEP2**
PR2CACFEP962**



手順 3

フラップシールを取り付けます。


- 図に示すようにフラップシールを合わせ、サイドパネルの短いフランジにスライドさせます。
- フラップシールをフランジに完全に嵌め込むようにします。
- フラップシールは、垂直ケーブル管理パネルドアの密閉を、開閉時に保つためのものです。
- すべての構成で同じ手順を行います。

ラックブランクパネルの取り付け

部品番号:

AR4P-AC-KIT(WH)

ラック上部ブランクパネル




M8 ネジセット



手順 1

1. 上部パネルの穴を、ラック上部のアンクルブラケットに合わせます。
2. M8 のナットとボルトを使用して、固定します。


M8 六角ナット



貫通穴用ブランクカバーの取り付け

部品番号: PR2VBPK

ブランクカバーを貫通穴に合わせて押し、嵌まるまで押し込みます。



明瞭化のためケーブル管理用フィンガーを図から削除。