



PANDUIT®

Direct Attach Copper (DAC) Cable Assemblies

Panduit Direct Attach Copper (DAC) ケーブル

バンドウイットは、各種インターフェースに対応したDACケーブルを提供しています。10GbE, 40GbEに加え、2017年には25GbE, 100GbE対応製品もラインナップに加わります。10GbE(SFP+)では黒、青、緑、オレンジ、赤、白とケーブル色を6色展開し、色分けを可能にします。DACケーブルには、光ファイバーと同等の性能を保持しながら、価格を抑えることができるメリットがあります。

**BL (Black), BU (Blue), GR (Green), OR (Orange), RD (Red), WH (White)

Passive SFP+ (10GbE)

PSF1PXA0.5M**	PSF1PXD4M**
PSF1PXA1M**	PSF1PXD4.5M**
PSF1PXA1.5M**	PSF1PXD5M**
PSF1PXA2M**	PSF1PXD5.5M**
PSF1PXA2.5M**	PSF1PXD6M**
PSF1PXA3M**	PSF1PXD6.5M**
PSF1PXA3.5M**	PSF1PXD7M**

ケーブル外径)
0.5M~3.5M:4.1mm, 4M~7M:6.0mm



Passive QSFP+ (40GbE)

PQSFPXA1MBU
PQSFPXA2MBU
PQSFPXA3MBU
PQSFPXB4MBU
PQSFPXC5MBU
PQSFPXD6MBU

ケーブル外径)
1M~3M:6.1mm, 4M:7.1mm, 5M:8.1mm, 6M:9.8mm



Active SFP+ (10GbE)

PSF1AXA3M**
PSF1AXA5M**
PSF1AXD7M**
PSF1AXD8M**
PSF1AXD9M**
PSF1AXD10M**

ケーブル外径)
3M~5M:4.1mm, 7M~10M:6.0mm



Passive SFP28 (25GbE)

PSF2PXA1MBL
PSF2PXA2MBL
PSF2PXA3MBL
PSF2PXC4MBL
PSF2PXC5MBL

*2017年発売予定



QSFP+ to 4 SFP+ Breakout Assemblies (40GbE - 4x10 GbE)

PHQ4SFPXA1MBL
PHQ4SFPXA1.5MBL
PHQ4SFPXA2MBL
PHQ4SFPXA2.5MBL
PHQ4SFPXA3MBL
PHQ4SFPXA3.5MBL

ケーブル外径)
1M~3.5M:4.1mm



QSFP28 to 4 SFP28 Breakout Assemblies (100GbE - 4x25 GbE)

PHQ4SFP2A1MBL
PHQ4SFP2A2MBL
PHQ4SFP2A3MBL
PHQ4SFP2C4MBL
PHQ4SFP2C5MBL

*2017年発売予定



PANDUIT™

バンドウイットコーポレーション日本支社
<http://www.panduit.co.jp>

本社：東京都港区港南2-13-31 品川NSSビル
〒108-0075 TEL03-6863-6060 FAX03-6863-6100