

パンドウイトコーポレーション日本支社

〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川 NSS ビル

2019年2月21日

PJ19-034

『MPO 光ファイバー ユニバーサルカセット』 新製品販売開始のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。日頃は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

新製品「MPO 光ファイバー ユニバーサルカセット」の販売を開始いたします。詳細に関しては、下記をご参照くださいますようお願い致します。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具


記

1. 製品特長

- ・ユニバーサルカセット独自の内部配線により、単一のカセットおよびパッチコードを使用した配線が可能となりました。
- ・パンドウイトの QuickNet™ MPO、QuickNet™ SFQ シリーズ MP、HD Flex™ で、ユニバーサルカセットの使用が可能です。

《 接続イメージ 》

(Method Bケーブル使用時)




2. 製品ラインアップ

MPO 光ファイバーカセット



FC2ZO-12-10U




FC2ZO-24-10U

SFQシリーズ MPO 光ファイバーカセット



FQZO-12-10U

HD Flex 光ファイバーカセット



FHCZO-12-10U



FHCZO-24-10U

3. 製品型番

部品番号	ファイバータイプ	極性	ファイバー性能	ファイバー芯数	アダプタ数	アダプタタイプ			
QuickNet™ MPO 光ファイバーカセット									
FC29N-12-10U	OS1/OS2	ユニバーサル	標準損失	12	6	デュプレックス LC			
FC29N-24-10U				24	12				
FC2XA-12-10U	OM3	ユニバーサル	超低損失	12	6	デュプレックス LC			
FC2XA-24-10U				24	12				
FC2XO-12-10U			低損失	12	6				
FC2XO-24-10U				24	12				
FC2XN-12-10U			標準損失	12	6				
FC2XN-24-10U				24	12				
FC2ZA-12-10U			OM4	ユニバーサル	超低損失		12	6	デュプレックス LC
FC2ZA-24-10U							24	12	
FC2ZO-12-10U	低損失	12			6				
FC2ZO-24-10U		24			12				
FC2ZN-12-10U	標準損失	12			6				
FC2ZN-24-10U		24			12				
QuickNet™ SFQ シリーズ MPO 光ファイバーカセット									
FQ9N-12-10U	OS1/OS2	ユニバーサル	標準損失	12	6	デュプレックス LC			
FQXA-12-10U	OM3		超低損失						
FQXO-12-10U			低損失						
FQXN-12-10U			標準損失						
FQZA-12-10U	OM4		超低損失						
FQZO-12-10U			低損失						
FQZN-12-10U			標準損失						

部品番号	ファイバー タイプ	極性	ファイバー 性能	ファイバー 芯数	アダプタ数	アダプタタイプ
HD Flex™ 光ファイバーカセット						
FHC9N-12-10U	OS1/OS2	ユニバーサル	標準損失	12	6	デュプレックス LC
FHC9N-24-10U				24	12	
FHCXA-12-10U	OM3	ユニバーサル	超低損失	12	6	デュプレックス LC
FHCXA-24-10U				24	12	
FHCXO-12-10U			低損失	12	6	
FHCXO-24-10U				24	12	
FHCZA-12-10U	OM4	ユニバーサル	超低損失	12	6	デュプレックス LC
FHCZA-24-10U				24	12	
FHCZO-12-10U			低損失	12	6	
FHCZO-24-10U				24	12	

【仕様書】

QuickNet™ MPO 光ファイバーカセット:

https://www.panduit.co.jp/download/specsheet/FC2xx_FBSP71--WW-JPN.pdf

QuickNet™ SFQ シリーズ MPO 光ファイバーカセット:

https://www.panduit.co.jp/download/specsheet/FQxN_FQxO_FQxA_FBSP64--WW-JPN.pdf

HD Flex™ 光ファイバーカセット:

https://www.panduit.co.jp/download/specsheet/FHC_FHS_FHMP_FHC3_FBSP96--WW-JPN.pdf

以上

本件に関するお問い合わせ :

 パンドウイトコーポレーション日本支社
 カスタマーサービス (注文・製品問い合わせ担当)
 TEL : 03-6863-6060 FAX : 03-6863-6100
 eMail : jpn-toiawase@panduit.com
