

パンドウイトコーポレーション日本支社
〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川 NSS ビル

2017年8月3日

新製品のご案内 『TGジャック用45度キャップ』

拝啓 貴社ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。日頃は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

新製品「TG ジャック用 45 度キャップ」の販売を開始いたします。

TG ジャック用 45 度キャップを UTP モジュラージャックと組み合わせて使用することで、壁内部などの狭い場所でも、適切な曲げ半径を維持しながらケーブル配線を行うことができます。

詳細に関しては、下記をご参照くださいますようお願い致します。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1) 主な機能・特徴



- 適切な曲げ半径を維持しながら、外径の大きなケーブルを壁内部などの狭い場所にあるモジュラージャックに配線できます。
- 上下用・左右用どちらのキャップも、互換性のあるモジュラージャックに上下・左右どちらの挿入方向になるようにも成端可能です。
- 上下用もしくは左右用、どちらの方向にケーブル配線する場合でも、それぞれ一つのキャップで対応可能です。
- 互換性のある使用中のモジュラージャックに取り付けられるので、新たにモジュラージャックを購入する必要がありません。
- ワイヤーキャップは性能カテゴリを識別できるよう色分けされています。
- ケーブル互換性：
 - ・22 ~ 26 AWG 単線または撚り線
 - ・絶縁体外径：最大 $\phi 1.52$ mm
 - ・外被覆径： $\phi 5.08$ mm ~ 8.38 mm



2) 製品詳細



部品番号	挿入方向	対応モジュージャック		色	補助工具	梱包数
		標準品	スプリングシャッター付き			
上下用 45度キャップ						
CJUDCAPBU-C	上/下	CJ6X88TG ■■ (カテゴリ 6A)	CJH6X88TG ■■ (カテゴリ 6A)	青	TGSJT	100
CJUDCAPBU-X						10
CJUDCAPIW-C		CJ688TG ■■ (カテゴリ 6)	CJH688TG ■■ (カテゴリ 6)	白		100
CJUDCAPIW-X						10
CJUDCAPRD-C		CJ5E88TG ■■ (カテゴリ 5E)	CJH5E88TG ■■ (カテゴリ 5E)	赤		100
CJUDCAPRD-X						10
左右用 45度キャップ						
CJLRCAPBU-C	左/右	CJ6X88TG ■■ (カテゴリ 6A)	CJH6X88TG ■■ (カテゴリ 6A)	青	TGSJT	100
CJLRCAPBU-X						10
CJLRCAPIW-C		CJ688TG ■■ (カテゴリ 6)	CJH688TG ■■ (カテゴリ 6)	白		100
CJLRCAPIW-X						10
CJLRCAPRD-C		CJ5E88TG ■■ (カテゴリ 5E)	CJH5E88TG ■■ (カテゴリ 5E)	赤		100
CJLRCAPRD-X						10

■■モジュージャック色: IW(オフホワイト)・IG(ライトグレー)・EI(アイボリー)・BL(黒)・WH(白)・RD(赤)・OR(オレンジ)・YL(黄)・GR(緑)・BU(青)・VL(紫)

以上

本件に関するお問い合わせ:

 パンドウイトコーポレーション日本支社
 カスタマーサービス(注文・製品問い合わせ担当)
 TEL: 03-6863-6060 FAX: 03-6863-6100
 eMail: jpn-toiawase@panduit.com
