

パンドウイトコーポレーション日本支社  
〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川 NSS ビル

2019年7月5日  
PJ19-132

## 新製品のご案内 『RJ45かんたん成端シールドモジュラープラグ』

拝啓 貴社ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。日頃は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

新製品「RJ45 かんたん成端シールドモジュラープラグ」の販売を開始いたします。また、これに伴い、現場成端用シールドプラグ ISPS688FA の製造を終了いたします。詳細に関しては、下記をご参照くださいますようお願い致します。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

### 【新製品】RJ45かんたん成端シールドモジュラープラグ

#### 1) 主な機能・特長

- コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能
- 2つのパーツ構造により、現場施工時でも取り扱いがしやすく、「成端時間の短縮」「成端ミスの削減」が可能
- スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応
- 部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能。
- ケーブル互換性 : 絶縁体外径 1.0 mm ~ 1.6 mm  
: 外被覆径 φ5.8 mm ~ 9.0 mm



#### 2) 製品詳細

##### RJ45 かんたん成端シールドモジュラープラグ

部品番号	対応カテゴリ	適用導線	補助工具	梱包数
FPS6X88MTG	カテゴリ 6A カテゴリ 6	22 ~ 26 AWG 単線または撚り線	EGPT EGJT-1	1
FPS6X88MTG-X	カテゴリ 5e	シールドケーブル		10

※FPS6X88MTG-X (10個パック) には、補助工具 EGPT が1個 添付されています。

仕様書 : [https://www.panduit.co.jp/download/specsheet/FPS6X88MTG\\_COSP460--WW-JPN.pdf](https://www.panduit.co.jp/download/specsheet/FPS6X88MTG_COSP460--WW-JPN.pdf)

取扱説明書 : [https://www.panduit.co.jp/download/sekou/PN635-JP\\_FPS6X88MTG.pdf](https://www.panduit.co.jp/download/sekou/PN635-JP_FPS6X88MTG.pdf)

WEB : <https://www.panduit.co.jp/solution/fieldterm/>

**【製造終了】現場成端用シールドプラグ ISPS688FA**

RJ45 かんたん成端シールドモジュラープラグの販売開始に伴い、現場成端用シールドプラグ ISPS688FA の製造および販売を終了いたします。

**1. 対象製品／代替品型番**

【製造終了】部品番号	明細		【代替品】部品番号
ISPS688FA	カテゴリ 5e～カテゴリ 6A 兼用 現場成端用シールドプラグ	➔	FPS6X88MTG
			FPS6X88MTG-X

**2. 製造・販売終了時期**

上記対象製品の製造は終了いたします。製造終了後は、在庫品限りの販売となります。

以上

本件に関するお問い合わせ：

-----  
 パンドウイトコーポレーション日本支社  
 カスタマーサービス（注文・製品問い合わせ担当）  
 TEL： 03-6863-6060      FAX： 03-6863-6100  
 eMail： jpn-toiawase@panduit.com  
 -----