

パンドウイトコーポレーション日本支社  
〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川 NSS ビル

2019年11月20日  
PJ19-217

## Opti-Core™ LC Uniboot ファイバーパッチコード 販売開始のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。日頃は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。Opti-Core™ LC Uniboot ファイバーパッチコードの販売を開始いたします。詳細は、下記をご参照くださいますようお願い致します。


今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 1. 製品特長

##### 1) φ2.0mm 丸型ケーブル



2芯 2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。



##### 2) 極性変換が簡単

コネクタとハウジングをそれぞれ 180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。




##### 3) 3つの取り外し方

状況に応じて、さまざまな方法で取り外すことができます。

###### 上から押す



###### 両脇を持って引っ張る



###### プッシュプルタブを使う



## 2. 製品型番

### 《低損失タイプ》

部品番号	ファイバー 芯数	ケーブル 径	難燃性 グレード	片端 1	片端 2	ケーブル 色	ファイバー タイプ	梱包数	
FX2RLUNUNONM■■■■	2 芯	2.0 mm	LSZH	LC Uniboot (PC 研磨)	LC Uniboot (PC 研磨)	アクア	OM3	1	
FX2RPUNUNONM■■■■			プレナム						
FZ2RLUNUNONM■■■■			LSZH						
FZ2RPUNUNONM■■■■			プレナム						
F92RLUNUNONM■■■■			LSZH	LC Uniboot (UPC 研磨)	LC Uniboot (UPC 研磨)	黄	OS2		
F92RPUNUNONM■■■■			プレナム						
F92RLUUAONM■■■■			LSZH				LC Uniboot (APC 研磨)		LC Uniboot (APC 研磨)
F92RPUUAONM■■■■			プレナム						

■■■ケーブル長：0.5m～9.5m（0.5m 刻み）、1m～50m（1m 刻み）  
プッシュプルタブが 2 個、同梱されています。

### 《超低損失タイプ》

部品番号	ファイバー 芯数	ケーブル 径	難燃性 グレード	片端 1	片端 2	ケーブル 色	ファイバー タイプ	梱包数
FX2RLUNUNNNM■■■■	2 芯	2.0 mm	LSZH	LC Uniboot (PC 研磨)	LC Uniboot (PC 研磨)	アクア	OM3	1
FX2RPUNUNNNM■■■■			プレナム					
FZ2RLUNUNNNM■■■■			LSZH					
FZ2RPUNUNNNM■■■■			プレナム					
FS2RLUNUNNNM■■■■			LSZH			黄緑	OM5+	
FS2RPUNUNNNM■■■■			プレナム					
FW2RLUNUNNNM■■■■			LSZH					
FW2RPUNUNNNM■■■■			プレナム					

■■■ケーブル長：0.5m～9.5m（0.5m 刻み）、1m～50m（1m 刻み）  
プッシュプルタブが 2 個、同梱されています。

■仕様書：[https://www.panduit.co.jp/download/specsheet/Fx2RxUxUxxNMxxx\\_FBSP154--SA-JPN.pdf](https://www.panduit.co.jp/download/specsheet/Fx2RxUxUxxNMxxx_FBSP154--SA-JPN.pdf)

以上

本件に関するお問い合わせ：

-----  
 パンドウイトコーポレーション日本支社  
 カスタマーサービス（注文・製品問い合わせ担当）  
 TEL： 03-6863-6060 FAX： 03-6863-6100  
 eMail： [jpn-toiawase@panduit.com](mailto:jpn-toiawase@panduit.com)  
 -----