

パンドウイトコーポレーション日本支社  
〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31  
品川 NSS ビル  
2022年7月6日  
PJ22-030

## パンラップネットチューブ及び自在ブッシュのサイズ追加のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、電線保護材のパンラップネットチューブ及び自在ブッシュに新サイズを追加することとなりました。詳細は下記をご参照ください。

今後とも弊社製品のご愛顧を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

敬具

### 記

対象製品名： パンラップネットチューブ、自在ブッシュ

販売開始日： 2022年7月11日

追加製品型番：

#### 【パンラップネットチューブ】

ポリエチレンテレフタレート

部品番号	呼称外径 (φmm)	肉厚 (mm)	長さ (m)	色	推奨工具	梱包数
SE38PS-CLRO	9.5	0.6	45.7	黒	PWT38	1
SE125PS-LQRO	31.8	1.0	22.9		PWT100	1
SE200PS-LRO	50.8	1.0	50.8		PWT150	1

難燃性ポリエチレンテレフタレート

部品番号	呼称外径 (φmm)	肉厚 (mm)	長さ (m)	色	推奨工具	梱包数
SE38PSFR-CLRO	9.5	0.6	45.7	黒	PWT38	1
SE125PSFR-LQRO	31.8	1.0	22.9		PWT100	1
SE200PSFR-LRO	50.8	1.0	50.8		PWT150	1

## 【自在ブッシュ】

### 粘着剤付き自在ブッシュ

部品番号	呼称サイズ	寸法(mm)		取付パネル厚 (mm)	材質	色	長さ (m)	梱包数
		幅	高さ					
スリット付き								
GEE189F-A-C	-	7.5	7.6	3.7~4.8	ポリエチレン	ナチュラル	30.5	1
GEE189F-A-CO					耐候性ポリエチレン	黒		1
スリットなし（直線面のみに使用）								
GES189F-A-C	-	7.5	7.6	3.7~4.8	ポリエチレン	ナチュラル	30.5	1
GES189F-A-CO					耐候性ポリエチレン	黒		1

### 粘着剤なし自在ブッシュ

部品番号	呼称サイズ	寸法(mm)		取付パネル厚 (mm)	材質	色	長さ (m)	梱包数
		幅	高さ					
スリット付き								
GEE189F-C	-	7.5	7.6	3.7~4.8	ポリエチレン	ナチュラル	30.5	1
GEE189F-CO					耐候性ポリエチレン	黒		1
スリットなし（直線面のみに使用）								
GES189F-C	-	7.5	7.6	3.7~4.8	ポリエチレン	ナチュラル	30.5	1
GES189F-CO					耐候性ポリエチレン	黒		1

以上

本件に関するお問い合わせ：

-----  
 パンドウイトコーポレーション日本支社  
 カスタマーサービス（注文・製品問い合わせ担当）  
 TEL:03-6863-6060 FAX:03-6863-6100  
 email:jpn-toiawase@panduit.com  
 -----