

パンドウイトコーポレーション日本支社
〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川 NSS ビル
2022年9月5日
PJ22-045

NetKey™ 光ファイバーパッチコード/ピッグテール 販売開始のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。日頃は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。NetKey™ 光ファイバーパッチコードおよびピッグテールの販売を開始いたします。詳細に関しては、下記をご参照くださいますようお願いいたします。


今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 製品特長

- NetKey™ 光ファイバーパッチコード/ピッグテールは、TIA/EIA-568-C.3-1に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。
- 従来品の Opti-Core™ 光ファイバーパッチコードと比べて、取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させました。



【ご注意事項】

- ・ NetKey™ 光ファイバーパッチコードには、RapidID™ 接続管理システム用のバーコードラベルが貼付されていません。
- ・ RapidID™ 接続管理システムを利用したパッチコードの接続管理を行う場合は、従来品の Opti-Core™ 光ファイバーパッチコードをご利用ください。

2. 製品仕様/型番

NetKey™ 光ファイバーパッチコード

部品番号	明細	ファイバー 芯数	ケーブル タイプ	難燃性 グレード	ケーブル 色	ファイバー タイプ
NKFPZ22LLLSM■■■■	両端 LC デュプレックス 極性 A to B	2 芯	2mm	LSZH	アクア	OM4
NKFPZ22RLLSM■■■■				ライザー		
NKFPX2ELLSM■■■■	両端 LC デュプレックス 極性 A to B	2 芯	1.6mm	LSZH	アクア	OM3
NKFPX2ERLLSM■■■■				ライザー		
NKFPX2ELLSM■■■■	片端 LC デュプレックス、 片端 SC デュプレックス 極性 A to B	2 芯	1.6mm	LSZH	アクア	OM3
NKFPX2ERLSSM■■■■				ライザー		

■■■■ケーブル長(m):001-015(1mきざみ) 020-050(5mきざみ)

NKFPX23LSSSM■■■■	両端 SC デュプレックス 極性 A to B	2 芯	3.0mm	LSZH	アクア	OM3
NKFPX23RSSSM■■■■				ライザー		

■■■■ケーブル長(m):001-002-003-004-005-010-015-020

NKFP92ELLSM■■■■	両端 LC デュプレックス 極性 A to B	2 芯	1.6mm	LSZH	黄	OS2
NKFP92ERLLSM■■■■				ライザー		
NKFP92ELLSM■■■■	片端 LC デュプレックス、 片端 SC デュプレックス 極性 A to B	2 芯	1.6mm	LSZH	黄	OS2
NKFP92ERLSSM■■■■				ライザー		

■■■■ケーブル長(m):001-015(1mきざみ) 020-050(5mきざみ)

NKFP923LSSSM■■■■	両端 SC デュプレックス 極性 A to B	2 芯	3.0mm	LSZH	黄	OS2
NKFP923RSSSM■■■■				ライザー		

■■■■ケーブル長(m):001-002-003-004-005-010-015-020

NetKey™ 光ファイバーピッグテール

部品番号	明細	ファイバー 芯数	ケーブル タイプ	難燃性グレード	ファイバー タイプ
NKFPZ1BN1NNM■■■■	片端 LC シンプルックス	1 芯	900µm	外被覆なし (900µm タイトバッファー ピッグテール)	OM4
NKFPX1BN1NNM■■■■	片端 LC シンプルックス				OM3
NKFPX1BN3NNM■■■■	片端 SC シンプルックス				OM3
NKFP91BN1NNM■■■■	片端 LC シンプルックス				OS2
NKFP91BN3NNM■■■■	片端 SC シンプルックス				OS2

■■■■ケーブル長(m):001-002

NetKey™ 光ファイバーピッグテール(12色キット)

部品番号	明細	ファイバー 芯数	ケーブル タイプ	難燃性グレード	ファイバー タイプ
NKFPZ1BN1NKM■■■■	片端 LC シンプルックス	1 芯	900µm	外被覆なし (900µm タイトバッファー ピッグテール)	OM4
NKFPX1BN1NKM■■■■	片端 LC シンプルックス				OM3
NKFP91BN1NKM■■■■	片端 LC シンプルックス				OS2

■■■■ケーブル長(m):001-002

【仕様書】

https://www.panduit.co.jp/wp-content/uploads/specsheet/NKFP_NKSP76-WW-JPN.pdf

以上

本件に関するお問い合わせ：

パンドウイトコーポレーション日本支社
カスタマーサービス(注文・製品問い合わせ担当)
TEL: 03-6863-6060 FAX: 03-6863-6100
eMail: jpn-toiawase@panduit.com
