

パンドウイトコーポレーション日本支社  
〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31  
品川 NSS ビル  
2022年8月8日  
PJ22-041

## 耐候性ナイロン 612 製結束バンド発売のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、これまでの結束バンドのラインナップに加え、新たに耐候性ナイロン 612 製の結束バンドを発売することとなりました。耐候性寿命が 20 年\*、塩化亜鉛に対し耐性を持っており、屋外での使用、亜鉛メッキ鋼架台への配線管理に最適です。詳細は下記をご参照ください。

今後とも弊社製品のご愛顧を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

敬具

### 記

製品名： 耐候性ナイロン 612 製結束バンド

販売開始日： 2022年8月10日

製品特徴：

- 耐候性寿命 20 年\*
- 優れた耐塩化亜鉛性
- 目通しやすく、簡単且つ確実に取り付けられるデザイン



\*推定寿命であり、実際の使用環境での性能を保証するものではありません。

### 製品情報

部品番号	最大束線径 (φmm)	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	ループ引張強度 N(kg)	推奨工具	パッケージ数量 (本)	最小発注数量 (本)
PLT1M-M6120	22	99	2.5	1.1	89 (9.1)	GTS-E	1,000	10,000
PLT1M-C6120							100	1,000
PLT1.5I-M6120	35	142	3.6	1.1	111 (11.3)	GS2B-E	1,000	5,000
PLT1.5I-C6120							100	1,000
PLT2S-M6120	48	188	4.8	1.2	222 (22.7)	GTS-E GS2B-E	1,000	5,000
PLT2S-C6120				100			1,000	
PLT2.5S-M6120	64	249		1.3			1,000	2,000
PLT2.5S-C6120							100	1,000
PLT3S-M6120	76	292		1.3			1,000	2,000
PLT3S-C6120							100	1,000
PLT4S-M6120	102	368	1.3	1.3	222 (22.7)	GTS-E GS2B-E	1,000	1,000
PLT4S-C6120							100	1,000
PLT4H-TL6120	102	368	7.6	1.9	534 (54.5)	GTH-E GS4H-E	250	500
PLT7LH-C6120	178	627					100	200
PLT8LH-C6120	203	701					100	200

以上

本件に関するお問い合わせ：

-----  
バンドウイトコーポレーション日本支社  
カスタマーサービス（注文・製品問い合わせ担当）  
TEL:03-6863-6060 FAX:03-6863-6100  
email:jpn-toiawase@panduit.com  
-----