

# Opticom™ 壁面取り付け用光ファイバー エンクロージャー

# PANDUIT™

仕様書

## 仕様

壁面取り付け用光ファイバーエンクロージャーは、ケーブル曲げ半径の確保に役立ちます。オプションで、融着側とユーザー側を分離して、ロックすることができます。



## 技術情報

寸法:	FWME2: 幅 x 高さ x 奥行 = 304.8 x 258.6 x 59.1mm FWME4: 幅 x 高さ x 奥行 = 409.2 x 311.0 x 89.4mm FWME8: 幅 x 高さ x 奥行 = 409.2 x 514.2 x 89.4mm
スライシグトレイおよびホルダー容量:	FWME2: FSTK 最大 (2) を収容する FSTHS (1) を取り付け可能 FWME4: FST6 最大 (4) を収容する FST6H4 (1) を取り付け可能 FWME8: FST6 最大 (4) をそれぞれ収容する FST6H4 (2) を取り付け可能
HD Flex™ カセットおよびホルダー容量:	FWME2: 使用不可 FWME4: HD Flex™ カセット (2) をそれぞれ収容する FLEX-OPTI-1RU (4) を取り付け可能 FWME8: HD Flex™ カセット (2) をそれぞれ収容する FLEX-OPTI-1RU (8) を取り付け可能
付属品:	アクセサリキットとラベル

## 主な機能と利点

改良型ストレインリリーフクリップ	設置が簡単で、ファイバーとグロメットの位置合わせも容易
スプール部領域	ファイバースラックを管理し整理
ゴム製グロメット	埃やごみから保護しケーブルを安全にエンクロージャー内に確保
改良型ラッチ	優れた密閉性を提供
ロック機能 (オプション)	セキュリティが向上
ほとんどの Mini-Com™ LC、SC、および ST モジュールと Opticom™, HD Flex™ カセットに対応	さまざまな用途に柔軟に対応
平らな取付用ラッチ	壁からの奥行きを最小化
スライシグトレイとホルダー (オプション)	パッチングエンクロージャー内でのスライシグが可能

## 用途

Opticom™ 壁面取り付け用光ファイバーエンクロージャーは、限られたスペースでのファイバー配線を管理し整理するために設計されています。施設外からのケーブルの管理にも使用できます。エンクロージャーは、すべての通信室でインターコネクトまたはクロスコネクトとして使用でき、すべての標準

FAP または FMP シリーズアダプターパネルを使用できます。Opticom™ エンクロージャーは完全にモジュラー構成であり、光ファイバーと銅線ケーブルの両方を管理できます。

## Opticom™ 壁面取り付け用光ファイバー エンクロージャー

最大 48 芯 (FAP × 2) / 最大 24 芯 (FSTK × 2):	FWME2
最大 96 芯 (FAP × 4) / 最大 48 芯 (FST6 × 4):	FWME4
最大 192 芯 (FAP × 8) / 最大 96 芯 (FST6 × 8):	FWME8

## アダプターパネル

ブランクパネル:	FAPB
----------	------

## LC アダプターパネル

6 デュプレックス LC:	FAP6WAQDLCZ
12 デュプレックス LC:	FAP12WAQDLCZ

## SC アダプターパネル

3 デュプレックス SC:	FAP3WBUDSCZ
6 デュプレックス SC:	FAP6WBUDSCZ

## スライストレー


FWME4、FWME8 用ホルダー:	FST6H4
スライストレー:	FST6

FWME2 用ホルダー:	FSTHS
スライストレー:	FSTK

## ドアロック

ユーザー側:	FELU
融着側:	FELS


## 壁面取り付け用光ファイバーエンクロージャー



## アダプターパネル



## スプライストレー



寸法はインチ単位 (括弧内の寸法はミリ単位)

### 世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA  
 オンタリオ州、マーカム  
 cs-cdn@panduit.com  
 電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.  
 英国、ロンドン  
 cs-emea@panduit.com  
 電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.  
 シンガポール  
 cs-ap@panduit.com  
 電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN  
 日本、東京  
 cs-japan@panduit.com  
 電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA  
 メキシコ、グアダハラ  
 cs-la@panduit.com  
 電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.  
 オーストラリア、ビクトリア  
 cs-aus@panduit.com  
 電話: 61.3.9794.9020

バンドウイト製品の保証については、[www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty) をご覧ください。

### 詳しい情報は

[www.panduit.co.jp](http://www.panduit.co.jp) にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: [jpn-toiwase@panduit.com](mailto:jpn-toiwase@panduit.com)  
 電話: 03-6863-6060

**PANDUIT™**

©2021 Panduit Corp.  
 ALL RIGHTS RESERVED.  
 FBSP108--WW-JPN  
 5/2021