

## 仕様

Tak-Ty™ タックタイは、柔軟性のある素材でできており、情報配線ケーブルを締め付けすぎることなく固定できます。タックタイは、様々なデザインとサイズを取り揃えています。また、色は黒、赤、黄、青、白、バイオレットピンク、ライムグリーン、アクアの 8 色から選べます。

タックタイは、100 回以上の取り外しおよび再利用が可能です。また、高温下でも保持力が変わりません。ケーブルをコスト効率良く適切に束ね、識別しやすくします。



## 技術情報

材質:	フック側: ナイロン ループ側: ナイロン
最小ループ引張強度:	ロールタイプ (HLT) : 178N (18.2) ストリップタイプ (HLB) : 222N (22.7) ロールタイプ (HLM) : 80N (8.2) ロールタイプ (HLS) : 222N (22.7)

## 主な機能と利点

高品質	100 回以上繰り返し着脱でき、高温下でも強度が変わりません
豊富な色と種類	色を選べるので、ケーブルを束ねるとき見分けながら保護できます

### ループタイプ

部品番号	明細
HLT2I-X*	ラックに固定して使用可能、長さ 203mm、幅 12.7mm
HLT3I-X*	ラックに固定して使用可能、長さ 305mm、幅 12.7mm

\*-X0 黒、-X2 赤、-X4 黄、-X6 青、-X7 バイオレットピンク、-X10 白、-X15 ライムグリーン、-X16 アクア

### ストリップタイプ (定尺タイプ)

部品番号	明細
HLB2S-C0	定尺タイプ、長さ 178mm、幅 19.1mm、黒

### ロールタイプ

部品番号	明細	色
HLM-15R*	必要な長さにカットして使用、長さ 4.5m、幅 8.4mm	多種
HLS-15R**	必要な長さにカットして使用、長さ 4.5m、幅 19.1mm	多種
HLS-75R*	必要な長さにカットして使用、長さ 22.8m、幅 19.1mm	多種

\*-R0 黒、-R2 赤、-R4 黄、-R6 青、-R7 バイオレットピンク、-R10 白、-R15 ライムグリーン、-R16 アクア

\*\*-R0 黒、-R2 赤、-R7 バイオレットピンク、-R10 白、-R15 ライムグリーン、-R16 アクア

### 世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA オンタリオ州、マーカム cs-cdn@panduit.com 電話: 800.777.3300	PANDUIT EUROPE LTD. 英国、ロンドン cs-emea@panduit.com 電話: 44.20.8601.7200	PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD. シンガポール cs-ap@panduit.com 電話: 65.6305.7575	PANDUIT JAPAN 日本、東京 cs-japan@panduit.com 電話: 81.3.6863.6000	PANDUIT LATIN AMERICA メキシコ、グアタラハラ cs-la@panduit.com 電話: 52.33.3777.6000	PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD. オーストラリア、ビクトリア cs-aus@panduit.com 電話: 61.3.9794.9020
-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

パンドウイト製品の保証については、[www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty) をご覧ください。

### 詳しい情報は

[www.panduit.co.jp](http://www.panduit.co.jp) にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: [jpn-toiwase@panduit.com](mailto:jpn-toiwase@panduit.com)

電話: 03-6863-6060