



Wire Basket ケーブルトレイ ルーティングシステム



1. パスウェイ

	パスウェイ 高さ	パスウェイ 幅	色
PWB	2 = 2 インチ 4 = 4 インチ 6 = 6 インチ	X4 = 4 インチ* X6 = 6 インチ ① X8 = 8 インチ ② X12 = 12 インチ ③ X18 = 18 インチ ④ X24 = 24 インチ	BL = 黒 WH = 白



*パスウェイ高さ 2 インチおよび 4 インチのみ
※すべてのパスウェイの長さは、3005mm (118.33 インチ)です

2. ブラケット

	製品名	使用パスウェイ 幅*	色
PWB	⑤ ⑥ ⑦ TB = トラピースブラケット ⑧ CB = カンチレバーブラケット WMBV = ウォールマウントブラケット WMN = 壁付終端ブラケット (細型) ⑨ WMW = 壁付終端ブラケット (太型)	4 = 4 インチ 6 = 6 インチ 8 = 8 インチ 12 = 12 インチ 18 = 18 インチ 24 = 24 インチ	BL = 黒 WH = 白



*トラピースブラケットとカンチレバーブラケットの場合のみ必要

3. ハードウェア

	製品名	色
PWB	⑩ SPL = ボルト式スプライス PS = プッシュオンスプライス FES = 拡張スプライス* TSB = トラピースハンガーブラケット** SC = ストラットマウントクリップ** HK = ハードウェアキット	BL = 黒




*白 (WH) もあり
**電着亜鉛 (EZ) のみあり

Wire Basket ケーブルトレー ルーティングシステム

4. 交差部フィッティング

	製品名	使用バスウェイ 高さ	使用バスウェイ 幅*	色
PWB	11 IB = 90 度交差フィッティング	2 = 2 インチ	X4 = 4 インチ** X6 = 6 インチ X8 = 8 インチ X12 = 12 インチ X18 = 18 インチ X24 = 24 インチ	BL = 黒 WH = 白
	12 PF = T 字フィッティング	4 = 4 インチ 6 = 6 インチ		




*PWBIB (90 度交差フィッティング) の部品番号には不要です

**バスウェイ高さ 2 インチ、4 インチのみ

5. ウォーターフォール


	製品名	色
PWB	13 DOK = ドロップアウトキット	BL = 黒 WH = 白
	WFN = 幅細ウォーターフォール	
	14 WFW = 幅太ウォーターフォール	
	SPJ2 = 2 インチスピルオーバー ジャンクション*	
15 SPJ4 = 4 インチスピルオーバー ジャンクション*		



*黒 (BL) のみ

6. トレーライナー

	製品名	使用バスウェイ 幅	色
PWB	16 TL = トレーライナー	4 = 4 インチ 6 = 6 インチ 8 = 8 インチ 12 = 12 インチ 18 = 18 インチ 24 = 24 インチ	BL = 黒 WH = 白



7. デイバイダーウォール

	製品名	使用バスウェイ 高さ	色
PWB	17 DW = デイバイダーウォール	2 = 2 インチ 4 = 4 インチ 6 = 6 インチ	BL = 黒 WH = 白



Wire Basket ケーブルトレー ルーティングシステム

主要製品

パスウェイ

部品番号	高さ	幅	色
PWB2X24BL	2 インチ	24 インチ	黒
PWB4X12BL	4 インチ	12 インチ	黒
PWB4X18BL	4 インチ	18 インチ	黒

取り付け用ブラケット

部品番号	製品名	対応幅	色
PWBTB12BL	トラピーズブラケット	12 インチ	黒
PWBCB18BL	カンチレバーブラケット	18 インチ	黒
PWBWMBVBL	ウォールマウントブラケット	すべての幅	黒
PWBWMNBL	壁付終端ブラケット (細型)	4 インチと 12 インチ	黒
PWBWMWBL	壁付終端ブラケット (太型)	6 インチ、8 インチ、 18 インチ、24 インチ	黒

ハードウェア

部品番号	製品名	対応幅	色
PWBSPLBL	ボルト式スプライス	すべての幅	黒
PWBPSBL	プッシュオンスプライス	すべての幅	黒
PWBTSBEZ	トラピーズハンガーブラケット	4 インチ、6 インチ、 8 インチ、12 インチ	電気亜鉛メッキ
PWBSCEZ	ストラットマウントクリップ	すべての幅	電気亜鉛メッキ
PWBHKBL	ハードウェアキット	すべての幅	黒

交差部フィッティング

部品番号	製品名	パスウェイ高さ	対応幅	色
PWBIB2BL	90 度交差フィッティング	2 インチ	すべての幅	黒
PWBPF4X12BL	T 字フィッティング	4 インチ	12 インチ	黒

ウォーターフォール

部品番号	製品名	対応幅	色
PWBDOKBL	ドロップアウトキット	すべての幅	黒
PWBWFNBL	幅細ウォーターフォール	すべての幅	黒
PWBWFWBL	幅太ウォーターフォール	8 インチ以上	黒
PWBSPJ2BL	2 インチスピルオーバージャンクション	すべての幅	黒
PWBSPJ4BL	4 インチスピルオーバージャンクション	すべての幅	黒

トレーライナー

部品番号	製品名	対応幅	色
PWBTL12BL	トレーライナー	12 インチ	黒
PWBTL18BL	トレーライナー	18 インチ	黒

ディバイダーウォール

部品番号	製品名	対応幅	色
PWBWDW2BL	ディバイダーウォール	2 インチ	黒
PWBWDW4BL	ディバイダーウォール	4 インチ	黒

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアダラハラ
cs-la@panduit.com

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com

パンドウイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiwase@panduit.com

PANDUITTM

©2023 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
FRSP33-WW-JPN
03/2023