

仕様

薄型のデザインで、様々なポート数があります。ボックスには一般的な光ファイバー、銅線、およびオーディオ/ビデオ用 Mini-Com™ モジュラージャックを接続できます。ボックスを取り付ける際は、ネジ、接着剤、または別売のマグネットを使用します。差し込んだケーブルの張力を緩和する結束バンドスロットが付いています。ボックスのカバーは簡単に取り外しできます。



技術情報

取り付けオプション:	ネジ、接着剤、または別売のマグネットを使用して簡単に取り付けできます
材質:	ABS 製 (ボックス)
UL 定格:	UL 1863、一部の製品は UL 2043 [^]

対応マグネット、付属品:

部品番号	接着ストリップの数	結束バンド数	付属ラベル/ラベルカバー	付属取り付けネジ	付属ネジカバー	マグネットポケット
CBX1**-A*	1	0	なし	なし	なし	0
CBX2**-A	1	1	なし	あり	なし	1
CBX4**-A	2	2	あり	あり	あり	2

主な機能と利点

簡単に取り外せる上部カバー	工具なしでも簡単に取り外し可能
モジュラー式	Mini-Com™ モジュールを接続でき、移動、追加、変更が簡単
薄型形状	薄型で美観を損ないません
カバーネジ	ラベルポケット付きのボックスには、カバーをベースに固定するネジが付属
ラベルとラベルカバー	TIA/EIA-606B ラベリング標準を満たすラベルポケットが付属
マグネットポケット	マグネットポケットを使ってマグネットで取り付け可能 (CBX1**-A にはマグネットポケットがありません)
シャッター機能	スプリングシャッター付きモジュラージャック
UL 2043	一部の製品 [^] は空調空間での取り付けに最適

用途

Mini-Com™ ローゼットボックスは様々な取り付け方式が可能で、Mini-Com™ モジュラージャックを通常の壁、金属表面、オフィス家具など多種多様な表面に取り付けることができます。

ローゼットボックスの引込み口は、ボックスに挿入するケーブルを隠し、音声、ビデオ、およびデータ用の接続ポイントになります。

Mini-Com™ ブランクモジュールを使用すれば、将来の拡張に備えてスペースを確保できます。

カバーを簡単に取り外しできるので、移動、追加、変更が簡単です。必要に応じてカバーをベースにしっかり固定できます。

一部の製品[^]は UL 2043 に適合しており、空調空間での取り付けに適しています。

ローゼットボックス

1 個口アウトレット:	CBX1*-A [^]
2 個口アウトレット:	CBX2*-AY [^]
4 個口アウトレット:	CBX4*-AY

アクセサリ


ブランクモジュール:	CMB*-X
マグネット:	CBM-X

Cat5e、Cat6、Cat6A の JJ 中継アダプターはローゼットボックスとの互換性はありません。


*色を指定するには、末尾にEI (アイボリー)、IW (オフホワイト)、IG (ライトグレー)、WH (白)、BL (黒)、AW (アークティックホワイト) を追加してください。

[^]空調スペースでの使用に適しています。


CBX1



CBX2



CBX4



寸法はインチ単位です。[括弧内の寸法はミリ単位]

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアタラハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイット製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiwase@panduit.com

電話: 03-6863-6060

PANDUIT™

©2021 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
OTSP27--WW-JPN
2/2021