

# Mini-Com™ 1ポート用アダプター

PANDUIT™

仕様書

## 仕様

Mini-Com™ 1ポート用アダプターを使用すると、様々な Mini-Com™ モジュージャックをサードパーティー製のフェースプレートにしっかりと装着できます。対応する家具や追加ポートが必要な場所に、スナップ式で着脱ができます。



### 1ポート用アダプター

21mm × 21mm: CMAA1<sup>^</sup>-X

25mm × 25mm: CMNZA<sup>\*\*</sup>-X

<sup>\*\*</sup>BL (黒) または WH (白)

<sup>^</sup>BL (黒)、WH (白)、IW (オフホワイト)

## 技術情報

取り付けオプション:	スナップイン式で多様なフェースプレートや開口部に取り付けられます。
付属品:	1袋 10個入りのパッケージ
開口部寸法:	CMAA1 <sup>**</sup> -X: 25mm × 25mm、パネル厚: 1.5mm × 2.0mm CMNZA <sup>**</sup> -X: 21mm × 21mm、パネル厚: 1.17mm × 1.42mm
材質:	ABS


## 主な機能と利点

モジュラー式	すべての Mini-Com™ モジュージャックをスナップ式で着脱でき、移動、追加、変更が簡単
互換性	多様なサードパーティー製の枠や開口部に対応
薄型	フェースプレートまたは開口部に段差なく埋め込み


## 用途

Panduit™ が提供する 1ポート用アダプターのラインアップで、すべての Mini-Com™ モジュージャックに対応できます。寸法に合った開口部があれば、追加ポートが必要な場所での使用も可能です。

## CMAA1^\*-X



## CMNZA\*\*\*-X



寸法はインチ単位です。[括弧内の寸法はミリ単位]

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA  
オンタリオ州、マーカム  
cs-cdn@panduit.com  
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.  
英国、ロンドン  
cs-emea@panduit.com  
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.  
シンガポール  
cs-ap@panduit.com  
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN  
日本、東京  
cs-japan@panduit.com  
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA  
メキシコ、グアダハラ  
cs-la@panduit.com  
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.  
オーストラリア、ビクトリア  
cs-aus@panduit.com  
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイト製品の保証については、[www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty) をご覧ください。

詳しい情報は

[www.panduit.co.jp](http://www.panduit.co.jp) お問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: [jpn-toiwase@panduit.com](mailto:jpn-toiwase@panduit.com)

電話: 03-6863-6060

**PANDUIT™**

©2020 Panduit Corp.  
ALL RIGHTS RESERVED.  
COSP500--WW-JPN  
11/2020