

RJ45 モジュラージャックガード

PANDUIT™

仕様書

仕様

RJ45 モジュラージャックガードは、ネットワークを不正なアクセスから守るため、ほぼすべての RJ45 ジャックに適合します。RJ45 ジャックに差し込むと、しっかりロックされて取り外しツールを使わないかぎりは外れないため、隣接するジャックやハードウェアの邪魔にもなりません。本ジャックガードは、RJ45 接続を必要とするあらゆるデータ用途に使用できます。RJ45 モジュラージャックガードは多色展開しているため、識別しやすいよう色を選べます。



RJ45 モジュラージャックガード

赤:	PSL-DCJB-C
黒:	PSL-DCJB-BL-C
オフホワイト:	PSL-DCJB-IW-C
黄:	PSL-DCJB-YL-C
オレンジ:	PSL-DCJB-OR-C
ライトグレー:	PSL-DCJB-IG-C
専用工具:	DCJBKEY

技術情報

材質:	ポリカーボネート
使用温度範囲:	-35°C ~ 93°C (-30°F ~ 200°F)
RoHS 準拠:	対応
ハロゲンフリー:	対応
内容:	1 パッケージに 100 個のジャックガードと 5 個の専用工具を同梱

主な機能と利点


不正使用防止	ジャックの不正使用や異物の付着を防げるため、データセキュリティ侵害、ネットワークダウンタイム、修理やハードウェア交換にかかる時間とコストを減らせます
TIA/EIA-604 FOCIS-3 準拠 (または対応)	すべての RJ45 型アダプターに取り付けることができ、あらゆる後付けアプリケーションや新規設置に使用できます
多用途	ほぼすべての RJ45 ジャックに対応しており、さまざまな用途でジャック接点の妨げにならずに使用できます
小さく薄型	高密度な環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグ、コネクタの妨げになりません
取り外しツール	取り外すには専用の取り外しツールが必要なため、ネットワークインフラの安全とセキュリティを確保できます
カラーバリエーション	色分けして識別しやすくでき、見た目もきれいです

用途

RJ45 モジュラージャックガードは、RJ45 開口部を保護することで、ネットワークの完全性を保ち、ネットワークへの不正アクセスを防止するように設計されています。ダウンタイム、データセキュリティ侵害、ハードウェア交換、インフラ修理にかかる時間とコストを減らします。

RJ45 モジュラージャックガードを RJ45 ジャックに差し込むと、取り外しツールを使わないと外せません。このため、ネットワークインフラの安全とセキュリティを確保できます。

RJ45 モジュージャックガード



寸法はミリ単位です。[括弧内の寸法はインチ単位]

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアダラハラ
cs-la@panduit.com

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com

パンドウイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com

PANDUITTM

©2020 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
IDSP26--WW-JPN
9/2020