

# SmartKeeper USB Type-A 用ポートブロック

PANDUIT™

仕様書

## 仕様

パンドウイトの SmartKeeper USB Type-A 用ポートブロックは、USB Type A アダプタを使用する接続部や機器で使用できます。押し込むだけで取り付けができ、USB ポートへのアクセスを遮断して機密データへのアクセスを防いだり、マルウェアが USB 対応デバイスを通じて拡散する可能性を減らすことができます。ロックを解除するには、SmartKeeper マスターキーを使用する必要があります。



SmartKeeper USB Type-A 用  
ポートブロック  
5 個入りパッケージ

赤: SKUSBA-V

SmartKeeper マスターキー

SKMKEY

## 技術情報

RoHS 準拠:	準拠
使用温度範囲:	-20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)
材質:	ポリカーボネート、真ちゅう鋼/ニッケルメッキ
梱包:	5 個入りパッケージ

## 主な機能とメリット

不正使用防止	接続部への不正なアクセスを防ぎ、機密データを保護して、マルウェアが伝染するリスクを減らすことができます
手軽さ	押し込むだけで取り付けできます
コンパクトな形状	開口部に埋め込むことができ、隣接する接続部の邪魔になりません
適合ポート	USB Type A ポートに対応しています
マスターキー	専用のマスターキーでのみ、固有のロックメカニズムを解除できます




## 用途

USB Type A ポートは、複数のデバイスを充電したり操作したりする便利なコネクタです。しかし、マルウェアをネットワークに感染させて機密データにアクセスしたり盗み取ったりすることも簡単にできてしまいます。パンドウイトの SmartKeeper USB Type-A 用ポートブロックは、ほとんどの USB Type A ポートに取り付けできます。また、SmartKeeper マスターキーを使用しないと取り外しができません。

この不正使用防止デバイスは、コンピュータ、スイッチ、あるいは他の機器で使用されている USB Type A ポートを物理的に保護する経済的な方法です。不正なアクセスを防ぎ、故意または不測の損傷を減らして、データセキュリティ侵害、ネットワークダウンタイム、インフラ修理、ハードウェア交換で無駄になる時間とコストを減らせます。

# SmartKeeper USB Type-A 用ポートブロック

## 寸法



寸法はインチ単位です。[括弧内の寸法はミリ単位]

### 世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA  
オンタリオ州、マーカム  
cs-cdn@panduit.com  
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.  
英国、ロンドン  
cs-emea@panduit.com  
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.  
シンガポール  
cs-ap@panduit.com  
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN  
日本、東京  
cs-japan@panduit.com  
電話: 81.3.6863.6060

PANDUIT LATIN AMERICA  
メキシコ、グアダハラ  
cs-la@panduit.com  
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.  
オーストラリア、ビクトリア  
cs-aus@panduit.com  
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイト製品の保証については、[www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty) をご覧ください。

### 詳しい情報は

<http://www.panduit.co.jp/> にお問い合わせください。  
カスタマーサービスのメールアドレス: [jpn-toiwase@panduit.com](mailto:jpn-toiwase@panduit.com)  
電話: 03-6863-6060

**PANDUIT**<sup>TM</sup>

©2019 Panduit Corp.  
ALL RIGHTS RESERVED.  
SFSP11--WW-JPN  
6/2019