

SmartKeeper USB Type-C 用ポートブロック

PANDUIT™

仕様書

仕様

パンドウイトの SmartKeeper USB Type-C 用ポートブロックは、USB-C ポートに対応する製品です。ポートに挿入して、押し込むとロックがかかります。機密データへのアクセスを遮断することで、マルウェアが USB 対応デバイスを通して拡散する可能性を減らすことができ、USB Type C 接続部を装備したホスト機器や周辺機器でご使用いただけます。ロックを解除するには、SmartKeeper マスターキーを使用する必要があります。



SmartKeeper USB Type-C 用
ポートブロック

赤: SKUSBC

SmartKeeper マスターキー

SKMKEY

技術情報

RoHS 準拠:	準拠
使用温度範囲:	-20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)
材質:	ポリカーボネート、真ちゅう鋼/ニッケルメッキ
梱包:	1 個入りパッケージ

主な機能とメリット

不正使用防止	接続部を不正なアクセスから守り、機密データを保護して、マルウェアが伝染するリスクを減らすことができます
手軽さ	押し込むだけで取り付けできます
適合ポート	USB C タイプポートに対応しています
マスターキー	専用のマスターキーでのみ、固有のロックメカニズムを解除できます



用途

USB Type C ポート (USB-C) は、大型の USB Type A ポートや他の接続部 (DisplayPort または 3.5mm オーディオジャックなど) から切り替わっていくものと考えられています。複数のデバイスを充電したり操作したりする便利な方法になっていくことでしょう。しかし、マルウェアを拡散して機密データにアクセスしたり盗み取ったりすることも簡単にできるようになってしまいます。

パンドウイトの SmartKeeper USB Type-C 用ポートブロックは USB-C ポートをロックしてアクセスを遮断します。取り外しは、SmartKeeper マスターキーを使用しないとできません。この不正使用防止デバイスは、さまざまな機器やデバイスで使用されている USB-C ポートを物理的に保護する経済的な方法です。データセキュリティ侵害、ネットワークダウンタイム、インフラ修理、ハードウェア交換で無駄になる時間とコストを減らせます。

SmartKeeper USB Type-C 用ポートブロック

寸法



寸法はインチ単位です。[括弧内の寸法はミリ単位]

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6060

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアダハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

<http://www.panduit.co.jp/> にお問い合わせください。
カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiwase@panduit.com
電話: 03-6863-6060

PANDUITTM

©2019 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
SFSP10--WW-JPN
6/2019