


TX6™ Cat6 ER (Extended Reach) ケーブル

100mの壁を打ち破る
長距離メタル伝送技術
『Extended Reach』

パンドウイトがさまざまな検証の元で独自に提案する配線ソリューション

- 22AWG の導体採用で、高出力 PoE（最大 90W）に対応。24AWG よりもケーブル損失を 40%改善
- PoE エクステンダーなどの設置コストを抑え、カバレッジエリアを最大で 125%拡大



- IEEE 標準準拠の実環境テスト済みで、主要フィールドテスターに対応
- パンドウイト 25 年システム保証* の対象製品
* システム保証詳細 (<https://www.panduit.co.jp/warranty/>)

標準的なチャネル長 100m を超えて
1Gbps および 100Mbps で
最大 150m の伝送に対応

Cat6 ER(Extended Reach) ケーブル

- REELEX® II パッケージ* の採用により、施工時間の短縮や廃棄物の削減を実現します。
- ケーブル重量：18.0kg

部品番号	導体径	ケーブル径	ケーブル外被覆	ケーブル色	長さ	適合コネクタ
PUR6C2204BU-CE	22AWG・単線	φ 7.30mm	PVC	青	305m	CJ688TG FP6X88MTG
PUR6C2204■■-CE				★		
PUL6C2204WH-CE			LSZH	白		

■■ ケーブル色 (★製品に該当) : BL (黒)・GR (緑)・IG (ライトグレー)・OR (オレンジ)・RD (赤)・VL (紫)・WH (白)・YL (黄)

* REELEX® は、リールやスプールを使わない梱包方式で、内側から外に引き出せる構造で梱包されています。回転なしで引き出せる構造のため、よじれが発生せず電気性能を損なうこともありません。

※ REELEX® は、米国および/またはその他の国における REELEX Packaging Solutions, Inc. の登録商標です。

Cat6 ER(Extended Reach) アウトサイドプラント(OSP) ケーブル

- 地下および湿潤環境下で使用時に水分の移行を防止するために、充填ゲル構造を採用しています。
- ケーブル重量：22.0kg

部品番号	導体径	ケーブル径	ケーブル外被覆	ケーブル色	長さ	適合コネクタ
PUO6C2204BL-CEG	22AWG・単線	φ 7.90mm	ポリエチレン	黒	305m	CJ688TG FP6X88MTG

【注意】 ダクトおよびコンジット内の配線で使用します。架上敷設または直接埋設の用途では使用しないでください。