

パンドウイトコーポレーション日本支社

〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川 NSS ビル

2021年3月25日

PJ21-019

アクティブ光ファイバーケーブル(AOC)アセンブリ 販売開始のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。日頃は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。アクティブ光ファイバーケーブル (AOC) アセンブリの販売を開始いたします。詳細に関しては、下記をご参照くださいますようお願い致します。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 製品特長


- 10G から 100G まで、接続される機器に合わせて幅広いアプリケーションに対応可能な 6 種類のラインアップ
- 光トランシーバやインターコネクタ光ファイバーの代替となる低コストソリューション
- 3.0mm の丸型ケーブルにより高密度にも対応
- 1m~30m までの豊富な長さ

10Gig™ SFP+ / 25Gig™ SFP28 アクティブ光ファイバーケーブル(AOC)アセンブリ



- スイッチ to サーバーアプリケーションに最適
- 2 芯 3.0mm の細径ケーブル、外被覆には PVC を使用
- 10Gig SFP+は、SFF-8431 準拠の SFP+ ホストポートに接続したときに 10 Gb/s 性能を発揮
- 25Gig SFP28 は、SFF-8419 準拠の SFP28 ホストポートに接続したときに 25 Gb/s 性能を発揮


40Gig™ QSFP+ / 100Gig™ QSFP28 アクティブ光ファイバーケーブル(AOC)アセンブリ



- リーフ-to-スパインスイッチ to スwitchのアプリケーションに最適
- 4 つの 10Gb/s もしくは 25Gb/s のチャンネルを一つのインターフェースで提供
- 8 芯 3.0mm の細径ケーブル、外被覆には PVC を使用
- 40Gig QSFP+は、SFF-8636 準拠の QSFP+ ホストポートに接続したとき 40 Gb/s 性能を発揮
- 100Gig QSFP28 は、SFF-8636 準拠の QSFP28 ホストポートに接続したときに 100 Gb/s 性能を発揮

QSFP+ to 4xSFP+ ブレークアウト/QSFP28 to 4xSFP28

ブレークアウトアクティブ光ファイバーケーブル(AOC)アセンブリ



- End-of-Row または Top-of-Rack 構成のスイッチ - サーバーのアプリケーションに最適
- QSFP+は 40G のスイッチポートから4x10G のサーバーポートに、QSFP28 は 100G を 4x25G にリンクでき、機器の相互接続に最適
- 4 つの 10Gb/s もしくは 25Gb/s のチャンネルを一つのインターフェースで提供
- 8 芯 3.0mm の細径ケーブル、外被覆には PVC を使用
- QSFP+は、40GBASE-CR4 QSFP+ および 10 GbE SFP+ 対応機器に適合
- QSFP28 は、100GBASE-SR4 QSFP28 および 25 Gb/s SFP28 対応機器に適合

2. 製品型番

アクティブ光ファイバーケーブル (AOC) アセンブリ

部品番号	詳細	ファイバータイプ	長さ (m)	外被覆	仕様書
AX23NSPSPAQM■■■■	10Gig™ SFP+	OM3	1~30	PVC	仕様書
AX23NS2S2AQM■■■■	25Gig™ SFP28	OM3			仕様書
AX83NQPQPAQM■■■■	40Gig™ QSFP+	OM3			仕様書
AZ83NQ2Q2AQM■■■■	100Gig™ QSFP28	OM4			仕様書
AX83NQPSPAQM■■■■	QSFP+ to 4xSFP+ ブレークアウト	OM3			仕様書
AZ83NQ2S2AQM■■■■	QSFP28 to 4xSFP28 ブレークアウト	OM4			仕様書

■■■■ケーブル長: 001(1m)・002(2m)・003(3m)・005(5m)・007(7m)・010(10m)・015(15m)・020(20m)・025(25m)・030(30m)

以上

本件に関するお問い合わせ:

 パンドウイトコーポレーション日本支社
 カスタマーサービス (注文・製品問い合わせ担当)
 TEL : 03-6863-6060 FAX : 03-6863-6100
 eMail : jpn-toiawase@panduit.com
