

パンドウイトコーポレーション日本支社

〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川 NSS ビル

2025 年 10 月 17 日

PJ25-035

## オープンラック用アクセサリ 販売開始のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。日頃は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

オープンラック用アクセサリの販売を開始いたします。詳細に関しては、下記をご参照くださいますようお願いいたします。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

### 記


#### 1. 製品特長

- オープンラック用アクセサリは、45RUおよび42RUの4ポストオープンラックに使用でき、データセンターの気流を最適化し、熱効率を改善するように設計されています。
- 暖気と冷気の混合を防ぐように設計されているため、高温の排気を機器から遠ざけ、冷却エネルギーコストを削減し、熱に弱いハードウェアの過熱を防ぎます。
- ラック用天井パネル、垂直ケーブル管理パネル用天井パネルおよびエンドパネルで構成されています。
- 天井パネルとエンドパネルは、30インチ(762mm)および36インチ(914mm)のラックの奥行きに合わせて長さ調節ができるため、特定のラックやケーブル管理パネルのレイアウトに合わせて構成できます。



## 2. 製品型番/仕様

### R4P 4 ポストオープンラック



| 部品番号       | 明細                                                       | 寸法 mm (インチ) |                   |                        |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
|            |                                                          | 高さ          | 幅                 | 奥行き                    |
| AR4PATC    | AR4P オープンラック用調節式天井パネル                                    | 8.6 (0.34)  | 529.0 (20.8)      | 762～914<br>(30～36)     |
| R4PATC     | R4P オープンラック用調節式天井パネル                                     | 5.6 (0.22)  | 609.6 (24)        |                        |
| PR2V06ATC  | PatchRunner™ 2 垂直ケーブル<br>管理パネル(PR2Vタイプ)用<br>調整式天井パネル     | 173 (6.84)  | 152 (6)           | 688～917<br>(27.1～36.1) |
| PR2V08ATC  |                                                          |             | 203 (8)           |                        |
| PR2V10ATC  |                                                          |             | 254 (10)          |                        |
| PR2V12ATC  |                                                          |             | 304 (12)          |                        |
| PE2V0636TC | PatchRunner™ 2 高密度垂直ケーブル<br>管理パネル(PE2V タイプ)用<br>調整式天井パネル |             | 152 (6)           | 708<br>(27.9)          |
| PE2V0836TC |                                                          |             | 203 (8)           |                        |
| PE2V1036TC |                                                          |             | 254 (10)          |                        |
| PE2V1236TC |                                                          |             | 304 (12)          |                        |
| P2VAEP2    | PR2Vタイプ／PE2Vタイプ用<br>調整式エンドパネルキット                         | 2133 (84)   | 152～340<br>(6～12) | 762～914<br>(30～36)     |

仕様書 [https://www.panduit.co.jp/wp-content/uploads/specsheet/OpenRkCntainmntSys\\_RKSP235-WW-JPN.pdf](https://www.panduit.co.jp/wp-content/uploads/specsheet/OpenRkCntainmntSys_RKSP235-WW-JPN.pdf)

取扱説明書 <https://www.panduit.co.jp/wp-content/uploads/sekou/V00029YG-RevA-JPN.pdf>

以上

本件に関するお問い合わせ:

パンドウイトコーポレーション日本支社  
カスタマーサービス(注文・製品問い合わせ担当)  
eMail: [jpn-toiawase@panduit.com](mailto:jpn-toiawase@panduit.com)