






工具リスト
別途ご用意ください。
#2 プラスドライバー
#3 プラスドライバー
5/16"ソケットレンチ
1/2"ソケットレンチ


CDE1 梱包品一覧



吸気用ダクト (1)



サイドダクト付きサポートレール (2)



リング型 (Dリング) 水平ケーブル管理パネル (1)
型番：CMPHHF1

ハードウェアキット (1)

#12-24x1/2"ネジ	4本
10-32x1/2"ネジ	4本
ワッシャー	2個
ケージナット	4個
ボンディングケージナット	4個
ボンディング用ネジ	4本


*記載されている製品名、社名は各社の商標または登録商標です。

エアダクトを取り付ける前に

エアダクトを取り付ける位置を決める


スイッチは、位置を決めてから、背面がキャビネットの正面を向いた状態で搭載します。スイッチ直下のラックスペースにCDE1エアダクトを設置する準備をします。

【注意】 サポートレールおよびダクトを取り付けた後、スイッチを取り付けることをお奨めします。



ケージナットを取り付ける


スイッチの1U下に、エアダクトを取り付けるためのケージナットを取り付けます。マウントレール1本につきケージナット2個を取り付けてください。グラウンディングケージナットは必ず1つ取り付けてください。



サイドダクト付きサポートレールの取り付け

サポートレールアセンブリを調節する


キャビネットのマウントレール幅に合うよう、サポートレールを調節します。1/2"ソケットレンチを用いて、5/16"ナットを緩めます。幅を合わせたら、12ft.-lbトルクでナットを締めます。この際ナットが塗装を剥がすことで適切にグラウンディングできます。



【注意】 機器レールの前後方向の奥行きは、27.0インチから29.0インチの間に設定する必要があります。


サイドダクト付きサポートレールを取り付ける

スイッチを搭載する位置の真下に、サイドダクト付きサポートレールを取り付けます。キャビネットマウントレールの左右に、#12-24ネジ1本とグラウンディングネジ1本を用いて取り付けます。



吸気用ダクトの取り付け

吸気用ダクトのメッシュ側がキャビネットの正面にくるように、サポートレールへスライドして取り付けます。ダクトとサポートレールの後方が1列に揃うまでスライドします。#10-32ネジ2本と#10ワッシャー2個を用いて、キャビネットの背面側のダクトを留めます。35in.-lbsのトルクでネジを締めます。この際ネジが塗装を剥がすことで適切にグラウンディングできます。




サイド取り付け型トランジションダクトの設置について

サイド取り付け型トランジションダクトの取り付け方法

モジュール式ToRスイッチインレットダクトは、スイッチを設置したままでも設置が可能です。


- 左右のサイドダクトをサポートレールで調整し、3ページのように、キャビネットのマウントレールのスパンに合わせます。
- サポートレール付きサイドダクトを側面に配置し、スイッチの下にスライドさせます。
- サイドダクトを回転させて直立にします。
- ダクトをスイッチの側面に沿ってスライドさせます。※ヒンジ付き取り付けフラップは、マウントレールをクリアにできます。
- #12-24ネジとグラウンディングネジ（緑）を使って、キャビネットのマウントレールに各サイドダクトを取り付けます
- **4ページのように、インレットダクトを取り付けます。**

【注意】吸気ダクトを取り付けた後、スイッチの適切な換気を促進するために、付属のリアスイッチ取り付けブラケットを取り外します。




リング型（Dリング） 水平ケーブル管理パネルの取り付け

サイドダクト付きサポートレールを背面マウントレールに固定している#12-24ネジ（4本）を取り外します。この際、エアーダクトが落ちないように、ダクトの下部を手で支えておきます。スイッチの直下にリング型水平ケーブル管理パネルを取り付けます。取り付けには、#12-24ネジ1本とボンディング用ネジ1本を左右にそれぞれ使用します。



キャビネット背面



キャビネット背面