

ラック内照明用ライトキット

PANDUIT™

仕様書

仕様

ラック内照明用ライトキットは、パンドウイト G5またはG6 iPDUに接続し、ドアが10mm以上開いたことを検知すると、ラック内で点灯してキャビネット内の視認性を向上させます。このライトによる通知は、キャビネット内の視界がよくなるだけでなく、キャビネットのドアが開いていることを光で知らせるのでセキュリティが向上します。



技術情報

寸法: 382 x 25 x 12 mm

取付方法: 両面テープ

主な機能と利点

ドアへのアクセス	データセンター内のラック、キャビネット、部屋へのアクセスを検知します
RJ45 接続	RJ45 クイックカプラーを使用して標準パッチケーブル接続が可能です
多様な取付方法	ラック内やデータセンター、施設内に簡単に設置できるように、様々な取り付けオプションを用意しています
キャビネット内証明	キャビネットのドアが10mm以上開くと、自動的にライトが点灯します。
G5/G6 iPDU に直接接続	G5 iPDU ファームウェアに対して自己識別するので設置が簡単です

用途

ラック内照明用ライトキットは、ドアが 短時間で10mm以上開いたことを検知すると、暗いキャビネット内を効果的に照らします。この証明用ライトは、ラックやキャビネットのドア内にドアスイッチセンサー(付属品)と一緒に取り付けます。本製品のマグネットドアセンサー部分をドアの上部やドアの内側に取り付けから、ライトのUSBプラグをG5/G6 iPDUのUSBアウトレットと繋げば取り付け完了です。ライトのUSBプラグには、追加のUSBポート（ピッグテール）が含まれています。このポートは、取り付けの際のアップロード、ダウンロード、および追加のUSB機能として使用できます。

用途

電気	
使用電圧	5 VDC
光出力(0.5m)、球面放射パターン	111 ルーメン
物理	
ケーブルの長さ	1.5m (USB ポートから LED ライトまで)
環境	
標高範囲、MSL以上 (使用時/保管時)	0 ~ 3048m (0 ~ 10000 フィート) / 0 ~ 15240 m (0 ~ 50000 フィート)
温度範囲 (使用時/保管時)	使用時: 0° ~ +70° (32 ~ 158°F) / 保管時: -20 ~ +70° (-4 ~ 158°F)
湿度範囲 (使用時/保管時)	RH 0 ~ 95%、結露がないこと
規格	
環境検証	ROHS, WEEE

ラック内照明用ライトキット

ラック内照明用
ライトキット: ACD01

ラック内照明用ライトキット

製品構成




LEDライト



LEDライト用
ケーブル



3M 両面テープ




ドアスイッチキット
ドアコンタクトセンサーアセンブリ



両面テープ
(数量: 2)



タップねじ
(数量: 4)




粘着テープ付き固定具
(数量: 5)



結束バンド
(数量: 5)

推奨製品



RJ45 クイックカプラー
(別売)
部品番号: CC688BL



標準イーサネット延長ケーブル
(別売)
長さ: 2.0m
部品番号: UTP28CH2MBL

注意: ラック内照明用ライトキットは G5/G6 iPDU だけに接続してください。他の機器に接続すると破損する可能性があります。

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアタラハラ
cs-la@panduit.com

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com

パンドUIT製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp にお問い合わせください。
カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com

PANDUITTM

© 2023 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
PUSP70-WW-JPN
6/2024