



Cat6A
(CJLRCAPBU-^)




Cat6
(CJLRCAPIW-^)




Cat5e
(CJLRCAPRD-^)

ジャック




左右 45 度
ワイヤーキャップ




45度アングルモジュージャック
CJLR%%88TG**, CJLR%%88TG-24
(Cat6 & Cat6A のみ)


互換性があるモジュージャック




標準
CJ%%88TG**



スプリングシャッター付き
CJH%%88TG**



Keyed
CJK%%88TG**




耐腐食性
CJE%%88TG**

カラーコードシール

【重要】


ケーブルの方向を決めてから、キャップを装着してください。
全ての工程が完了するまで、キャップとジャックの向きを同一に保つ必要があります。

左向き



実線で示した「左向き」
の手順をご覧ください。
(2～3ページ)




右向き



点線で示した「右向き」
の手順をご覧ください。
(4～5ページ)

左向き


1

**重要：**



ケーブルを挿入する前に
ストレーンリリーフが完全
に引っ込んでいること
を確認してください。

2

片端 1



片端 2




3


導線をキャップに
挿入しやすい
角度にする




4



5






成端: 片端 1




6

ケーブルがキャップ内に完全に
挿入されていることを確認する







成端: 片端 1



左向き




7

T568B




T568A


T568A 結線はカラーコードシールに表示されていません




8




9



10





11



右向き


1

**重要:**



ケーブルを挿入する前に
ストレーンリリーフが完全
に引っ込んでいること
を確認してください。

2

片端 1




片端 2




ペア線の入れ
替えをしない

3

導線をキャップに
挿入しやすい
角度にする





4






成端: 片端 1

5




6

ケーブルがキャップ内に完全に
挿入されていることを確認する






成端: 片端 1



右向き



7

T568B




T568A


T568A 結線はカラーコードシールに表示されていません



8




9




重要：
これまでの手順における
キャップとジャックの向
きを保持する


10



11



取り外し手順



注意事項:

- 仕様性能を十分に満たすために、TIA/EIA 568-C 施工ガイドラインに沿った施工を行ってください。
- ジャック成端には導体絶縁径が 1.57 mm までの 22 ~ 26 AWG 単線を使用できます。
- 最小 20 回再成端できます。
- 技術情報と性能情報については、バンドウイトのカスタマーサービスまでお問い合わせください。

全てのワイヤリングアクセサリと同様に、下記の概念に従ってください。

- 雷や嵐の中では通信ケーブルの施工は行わない。
- 特に水場で使用できるように設計されたコネクタを除き、濡れた場所での通信ケーブルの施工は行わない。
- 通信ラインがネットワークインターフェースから切り離されている時以外は、導線や端子を手で触れない。
- 通信ケーブルの施工や修理の際には警告文をよく読み、行ってください。