

# Mini-Com™ モジュラーパッチパネル枠 (フェースプレートタイプ)

# PANDUIT™

仕様書

## 仕様

モジュラーパッチパネル枠は、メタルパネルの前面に取り外し可能なスナップイン式フェースプレートが成形された構造です。パッチパネルに UTP、STP、光ファイバー、A/V 用途のすべての Mini-Com™ モジュールを接続でき、19 インチの標準ラックに取り付けできます。パッチパネルは 24 ポートおよび 48 ポート、72 ポート (高密度) で使用できます。アングル型パッチパネルは、ケーブルを配線しやすいよう最適な角度がついています。



## 技術情報

取り付けオプション:	標準 EIA 19 インチラックまたは 23 インチラックに取り付け (オプションの拡張ブラケットを使用)
材質:	フロントパネル: CRS、フェースプレート: ABS
添付品:	対応するスナップ式フェースプレート (事前装着)、取付用インチネジ、ラベル/ラベルカバー (該当する場合)

## 主な機能と利点

取り外し可能なフェースプレート	取り付けられているモジュールに前面からアクセスでき、簡単に移動、追加、変更が可能
モジュラー式	すべての Panduit™ Mini-Com™ モジュールを取り付けでき、メディアタイプを同じパネル内で組み合わせ可能
アングル型	ケーブルをラックの両側に垂らせるので、パッチコードを垂直ケーブルマネージャーに直接配線することが可能。必要な水平ケーブルマネージャーが最小限で済むので、高密度設計が可能
引っ込み型	パッチコードがキャビネットドアの邪魔にならず、曲げ半径を滑らかに維持
オプションラベル	ラベル付き、ラベルなしの両方をサポートし、さまざまなニーズに対応
オプションのストreinリリースバー	ケーブルを簡単に整理し、管理
オプションのブランクパネル	未使用のラック開口部に取り付けることで、整った外観を確保
高密度	ラックスペース当たりのモジュール数が増加

## 用途

Mini-Com™ モジュラーパッチパネル枠は、マルチメディア用途に最適で、すべての Mini-Com™ モジュールに対応しています。モジュールにはパネルの前面からアクセスでき、スナップ式で付け外しができるため、簡単に移動、追加、変更できます。種類が豊富なためほとんどのニーズに対応できます。

アングル型パッチパネルはラックスペースが限られた用途に適しています。ケーブルをラックの両側に垂らせるので、必要な水平ケーブルマネージャーが最小限で済み、ラックスペースを高密度にできます。

### パッチパネル枠 (ラベル付き)

24 ポート、1 RU、CFFPL4 フェースプレート (6):	CPPL24WBL Y
48 ポート、2 RU、CFFPL4 フェースプレート (12):	CPPL48WBL Y
24 ポート、1 RU、CFPLM6BL フェースプレート (4):	CPPL24M6BL Y
48 ポート、2 RU、CFPLM6BL フェースプレート (8):	CPPL48M6BL Y
72 ポート、2 RU (高密度)、12 ポート フェースプレート (6):	CPPL72WBL Y

### パッチパネル枠 (ラベルなし)

24 ポート、1 RU、CFFP4 フェースプレート (6):	CPP24WBL Y
48 ポート、2 RU、CFFP4 フェースプレート (12):	CPP48WBL Y

### アングル型パッチパネル枠 (ラベル付き)

24 ポート、1 RU、CFFPL4 フェースプレート (6):	CPPLA24WBL Y
48 ポート、2 RU、CFFPL4 フェースプレート (12):	CPPLA48WBL Y
72 ポート、2 RU (高密度)、12 ポート フェースプレート (6):	CPPLA72WBL Y

### 引っ込み型パッチパネル枠 (ラベル付き)

24 ポート、1 RU、CFFPL4 フェースプレート (6):	CPPL24WRBL Y
----------------------------------	--------------

### パッチパネル用ラベルオプション (CFFPL4、CFFP4 フェースプレート付き)

レーザー / インクジェット:	C261X035Y1J
TDP43ME:	C261X035Y1T
PanTher™ LS8E:	C261X035Y1C
Cougar LS9:	T038X000FJC-BK

### ラベルオプション

レーザー / インクジェット:	C390X030Y1J
TDP43ME:	C390X030Y1T
PanTher™ LS8E:	C390X030Y1C
Cougar LS9:	T031X000FJC-BK

### ストreinリリースバー

ストレート型:	SRBS19BL-XY
コの字型 (奥行 5.1cm):	SRB19BLY
タックタイ固定用:	SRBM19BLY
クリップ型:	SRBWCL Y
コの字型 (奥行 12.7cm):	SRB19D5BLY
コの字型 (2 段式):	SRB19D7BLY
コの字型 (3 段式):	SRB19MDBL










### ブランクパネル

オプション品のブランクパネルについては、カタログをご覧ください。


### 拡張ブラケット

1 RU:	PEB1
2 RU:	PEB2

# Mini-Com™ モジュラーパッチパネル枠 (フェースプレートタイプ)



# Mini-Com™ モジュラーパッチパネル枠 (フェースプレートタイプ)



寸法はインチ単位です。[括弧内の寸法はミリ単位]

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA  
オンタリオ州、マーカム  
cs-cdn@panduit.com  
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.  
英国、ロンドン  
cs-emea@panduit.com  
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.  
シンガポール  
cs-ap@panduit.com  
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN  
日本、東京  
cs-japan@panduit.com  
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA  
メキシコ、グアタラハラ  
cs-la@panduit.com  
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.  
オーストラリア、ビクトリア  
cs-aus@panduit.com  
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイト製品の保証については、[www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty) をご覧ください。

詳しい情報は

<http://www.panduit.co.jp/> にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: [jpn-toiwase@panduit.com](mailto:jpn-toiwase@panduit.com)

電話: 03-6863-6060

**PANDUIT**™

©2013 Panduit Corp.  
ALL RIGHTS RESERVED.  
OTSP29--WW-JPN  
Replaces WW-OTSP23  
1/2013