



ラベルについて

【重要】

ケーブルの方向を決めてから、キャップを装着してください。
全ての工程が完了するまで、キャップとジャックの向きを同一に保つ必要があります。






ケーブル準備手順



上向き




重要：
ケーブルを挿入する前にストレーンリリーフが完全に引っ込んでいることを確認してください。




上向き

7



T568B



片端1




片端2




T568A


T568A 結線はカラーコードシールに表示されていません




片端1




片端2



8




9




重要

これまでの手順におけるキャップとジャックの向きを保持する




10



11






下向き







重要：
ケーブルを挿入する前にストレインリリーフが完全に引っ込んでいることを確認してください。

2





ペア線の入れ替えをしない。




成端：片端1

6

ケーブルがワイヤーキャップ内に完全に挿入されていることを確認する



成端：片端1






下向き

7

T568B



T568A

T568A 結線はカラーコードシールに表示されていません





片端1

片端1




片端2


片端2



8




9




重要
 これまでの手順におけるキャップとジャックの向きを保持する


10



11



取り外し手順



注意事項:

1. 仕様性能を十分に満たすために、TIA/EIA 568-C 施工ガイドラインに沿った施工を行ってください。
2. ジャック成端には導体絶縁径が 1.57 mm までの 22 ~ 26 AWG 単線を使用できます。
3. 最大 20 回の再成端が可能です。
4. 技術情報と性能情報については、パンドウイトのカスタマーサービスまでお問い合わせください。

全てのワイヤリングアクセサリと同様に、下記の概念に従ってください。

1. 雷や嵐の中では通信ケーブルの施工は行わない。
2. 特に水場で使用できるように設計されたジャックを除き、濡れた場所での通信ケーブルの施工は行わない。
3. 通信ラインがネットワークインターフェースから切り離されている時以外は、導線や端子を手で触れない。
4. 通信ケーブルの施工や修理の際には警告文をよく読み、行ってください。

技術的なお問い合わせ
パンドウイト カスタマーサービス

PANDUIT
www.panduit.co.jp

E-mail:
jpn-toiawase@panduit.com
Tel:
03-6863-6060