




左右45度  
アングルキャップ




45度アングルモジュラージャック  
CJSUD6X88TGY



標準  
CJS%88TG\*\*Y



スプリングシャッター付き  
CJS%88TG\*\*Y



Keyed  
CJSK6X88TG\*\*


### 45度アングルキャップと互換性があるモジュラージャック

### ラベルについて

#### 【重要】


ケーブルの方向を決めてから、キャップを装着してください。  
全ての工程が完了するまで、キャップとジャックの向きを同一に保つ必要があります。

下向き



下向きについては点線の  
指示に従ってください。  
(5~6ページ)









上向き



上向きについては実線の  
指示に従ってください。  
(3~4ページ)




%%はカテゴリを示しています。 \*\*は色を示しています。

## ケーブル準備手順



## 上向き




1




## 重要:

ケーブルを挿入する前にストレインリリーフが完全に引っ込んでいることを確認してください。


2




3 導線をキャップに挿入しやすい角度にする




5



片端1



(または)






片端2

成端：片端1

6




ケーブルがワイヤーキャップ内に完全に挿入されていることを確認する



成端：片端1




## 上向き

## 7 T568B




## T568A


T568A 結線はカラーコードシールに表示されていません




## 8




## 9






## 10



## 11






## 下向き



## 重要：



ケーブルを挿入する前にストレインリリーフが完全に引っ込んでいることを確認してください。

2





ペア線の入れ替えをしない。

3





## 成端：片端 1

5




6

ケーブルがワイヤーキャップ内に完全に挿入されていることを確認する





## 成端：片端 1




## 下向き

7


T568B




T568A





片端1





1.



片端2




8




## 重要

これまでの手順におけるキャップとジャックの向きを保持する


10



11



## 取り外し手順



### 注意事項:

- 仕様性能を十分に満たすために、TIA/EIA 568-C 施工ガイドラインに沿った施工を行ってください。
- ジャック成端には導体絶縁径が 1.57 mm までの 22 ~ 26 AWG 単線を使用できます。
- 最大 20 回の再成端が可能です。
- 技術情報と性能情報については、パンドウイットのカスタマーサービスまでお問い合わせください。

全てのワイヤリングアクセサリと同様に、下記の概念に従ってください。

- 雷や嵐の中では通信ケーブルの施工は行わない。
- 特に水場で使用できるように設計されたジャックを除き、濡れた場所での通信ケーブルの施工は行わない。
- 通信ラインがネットワークインターフェースから切り離されている時以外は、導線や端子を手で触れない。
- 通信ケーブルの施工や修理の際には警告文をよく読み、行ってください。