


仕様

FlexCore™ ODF 光ファイバー配線フレームは、優れたケーブル管理を可能にする、フロントアクセスシングルユニットモジュラーフレームです。工場と現場のどちらで施工したかに関係なく、統一された高いユーザーエクスペリエンスを実現します。さまざまなプレターミネートファイバートランク、アセンブリ、カセット、パッチコードやフィールドスプライスカーブルおよびカセットに対応しているため、通信施設内の超高密度接続を簡素化できます。

600 mm 幅のフレームは、垂直ケーブル管理パネル (VCM) やアクセサリと組み合わせることで、多様なアプリケーションに対応するさまざまなフレームアレンジが可能になります。



主な特徴と利点

ラックスペース	高密度な 45 ラックユニットの 7 フィートフレーム
耐震等級 3	耐荷重 800 lbs. (GR-63CORE による)
内部接地式	ラック構成部品を電氣的に完全接合し、接地プロセスを簡素化することで、ネットワークの信頼性が向上
複数のフロアマウント方式	耐震環境ではベースを直接固定、非耐震環境では押さえブラケットを使用
オーバーヘッド アタッチメント	15.87 mm (5/8") のネジ穴が上部にあり、ネジ付きロッドとユニストラットを固定可能
モジュラー式	600 mm フレームは、複数の垂直ケーブル管理パネルを使用したモジュール式ビルディングブロックにより、複数のフレームアレンジを構築可能
多用途性	フロントアクセスデザインなので、背面合わせや壁面への取り付け、アクセスフロアや床面などへの設置が可能
セキュリティ	別売りのアクセサリを使用し、オープンフレームを完全密閉型の安全なキャビネットにすることが可能

一般仕様

アクセス	前面
用途	45RU の 19 インチ EIA フレーム
色	グレーまたは黒
構成	フレームのみ
取り付け	コンクリートまたはアクセスフロア
ラックユニット	45

材料仕様

仕上げ	粉体塗装
材料タイプ	スチール

環境仕様

環境	屋内
規格	Telcordia GR-63-Core Seismic Zone 3 RoHS

寸法

	FDF45GY
高さ	2133 mm (84 インチ)**
幅	600 mm (23.6 インチ)
奥行き	300 mm (11.75 インチ)

** 水平調整脚込み 2159 mm ~ 2200mm (85 インチ ~ 86.6 インチ)

注意: 黒の部品番号は、GY を BL に置き換えてください

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアダラハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com

電話: 03-6863-6060