


PANDUIT™



食品業界に、
新たなスタンダードを

サンプルバッグ進呈中！
ご請求はこちらから



「金検バンド」で食品・飲料への**異物混入**を確実に防止！

ポリプロピレン製 金属検知対応結束バンド

耐薬品性の高いポリプロピレン製のため
次亜塩素酸ナトリウムに耐性があります



HACCP / FSSC22000 / JFS
対策品

115℃の耐熱性と
乾燥環境下での耐久性

製品サイズ ラインナップ


■ 金属検出機に反応する鉄粉入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮。

- ・ 食品衛生法適合製品※、米国 FDA 適合製品。
- ・ ポリプロピレン製はナイロン製に比べ、耐薬品性・耐熱性に優れ、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持。また非常に吸水率が低い為、湿度の高い現場でも長期間使用が可能。
- ・ 使用温度範囲 金属入りポリプロピレン：-40℃～+115℃

部品番号	最大束線径 (mm)	寸法(mm)			ヘッド寸法(mm)		ループ引張強度 N(kg)	工具	梱包数 (本)
		長さ	幅	厚さ	高さ	幅			
PLT1M-C186	22	99	2.5	1.1	4.7	4.8	67 (6.8)	GTS-E	100
PLT2I-C186	51	203	3.4	1.2	4.6	6.1	80 (8.2)		100
PLT2S-C186	47	185	4.8	1.4	6.1	9.1	133 (13.6)	GTS-E	100
PLT3S-C186	76	292						GTH-E	100
PLT4S-C186	102	366							100
PLT3H-L186	76	282	7.6	1.9	9.1	12.2	267 (27.2)	GTH-E	50
PLT4H-L186	102	366							50

※ pH5以下の食品に直接接触する場合を除く

■ 金検結束バンド ネジ止め固定具



部品番号	使用 バンド幅 (mm)	寸法(mm)			取り付け 方法	梱包数 (個)
		A	B	C		
TM2S8-C186	2.5~4.8	16.0	10.7	7.0	M4 ネジ	100
TM3S8-C186	2.5~7.6	22.0	15.6	9.5		100
TM3S10-C186					M5 ネジ	100

■ 専用結束工具 GTS-E/GTH-E



- ・ 切りカスが落下せず異物混入を防止。
- ・ 強度設定ノブで事前に締め付け強度の設定ができ、均一に作業可能。

その他、ケーブル周りの HACCP 対策品を取り揃えております。

PANDUITTM

バンドウイットコーポレーション日本支社
<http://www.panduit.co.jp/>

本社 〒108-0075 東京都港区港南2-13-31品川NSSビル
 TEL (03) 6863-6060 FAX (03) 6863-6100
jpn-toiawase@panduit.com