

仕様

150 mm 垂直ケーブル管理パネルに使用する配線アクセサリには、スラックスプールキット (FDFSPLKITBL) とケーブルブレイクアウトボックス (FDFMX5KITBL) の 2 種類があります。スラックスプールは、工場成端トランクと現場スプライスカーブル配線の両方の余長管理ができます。ケーブルブレイクアウトボックスを使用すると、ファイバー数の多いトランクケーブルを少ない芯数に分けて、容易に 24 芯セットに接続することができます。さらに、ケーブルの外被覆とテンションメンバのアンカーの役割も果たします。ケーブルブレイクアウトボックスには、610 mm の保護チューブ 12 本が付属していますが、追加で保護チューブを注文することも可能です。

スラックスプール
キットケーブルブレイクアウト
ボックス
(保護チューブ付き)

FDFSPLKITBL スラックスプールキット

特徴	利点
余長管理	トランクケーブルの工場成端時のブレイクアウト長の余長管理を適切に行うことで、施工が容易になります。
柔軟な取り付け方式	ラックに配置された TIA/EIA 取り付け穴のどこにでも取り付けできます。

FDFMX5KITBL ケーブルブレイクアウトボックス

特徴	利点
ホルダー	最大 36 本の保護チューブを収納可能
同梱品	φ5.0 mm の保護チューブ (長さ 610 mm) 12 本付属
幅広いケーブルに対応	最大 33 mm (1.3 インチ) までのケーブル径に対応
使用可能なファイバータイプが豊富	- フラットリボン×2/保護チューブ - バラの 250 μm ファイバー×48/保護チューブ - ロールタイプリボン×4/保護チューブ 900 μm ファイバー×6/チューブ
複数のエンクロージャーに配線可能	保護チューブの長さを追加することで、システム内の複数のエンクロージャーに配線可能
オフ・ザ・フレイムのスプライス方式	フレイムからカセットへ、ケーブルを完全にストリップ、分岐、スプライスすることが可能
垂直ケーブル管理パネル (VCM) への取り付け	別売の 150 mm VCM プレートに取り付け可能
施錠可能な構造	多芯ケーブルやバルクケーブルの外被覆とテンションメンバを保護
様々な芯数に対応	24 芯から 864 芯まで、様々な芯数のケーブルに配線可能

*最新の配線アクセサリの取り付け方法については FS206 を参照してください

追加用の保護チューブ	チューブの長さ	チューブの数
FM5PPBLF2.0-12	2 フィート	12
FM5PPBLF4.0-12	4 フィート	12
FM5PPBLF8.0-12	8 フィート	12

ファイバータイプ	チューブあたりの最大ファイバー数
ロールタイプ/スパイダーウェブリボン	48
バラの 250 μm チューブ	36
フラットリボン	24
900 μm タイトバッファ	6

一般仕様

アクセス	前面
用途	ケーブルの分岐および余長管理
色	黒
ユニット数	1

環境仕様

環境	屋内
規格	RoHS

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアダラハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp お問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com
電話: 03-6863-6060

